

233.50.100 10 bar Séparateur raccord vertical

Manomètre à tube manométrique, Série Process,

Numéro d'article: 48744495

Quantité: 1 pcs

Code: DSS1-MF990.27-123X50-DZZZD-C7265ZJ2-ZZAZZZZZ WAZ-Z
LABEL-PG1DE-ZZZZZ- ZZZZZ
233.50-E-BG410Z-CA-UZHZA ZZZZZZZ 213D3AZIXX0 ZZ-
IZZZZZZ12ZZZ
H990.27-DN0502B1C1-TL-TLZZZZZ Z

Vue d'ensemble: 233.50.100 10 bar Séparateur raccord vertical

Système de mesure acier inox 316L

Indice de protection: IP 65

Cl. 1,0

Voyant: Voyant verre sécurit

Aiguille micrométrique

liquide de remplissage: glycérine

Pressure Gauge Standard: International (norme EN837)

WIKA

avec numéro de série

Montage séparateur relatif (1 séparateur)

Spécification du montage séparateur côté "+": Montage direct

Liquide de remplissage: KN92 huile min. médicinale ; pour applications agro/pharma ; FDA, USP, EP

Température process min.: + 10°C

Température process max.: + 80°C

Température ambiante min au niveau de l'instrument: + 10°C

Température ambiante max au niveau de l'instrument: + 40°C

Séparateur à bride, membrane affleurante

Type 990.27 DN 50 PN 16 selon EN 1092-1

Matériau partie supérieure / matériau corps principal: acier inox 1.4404 (316L)

Face de joint: forme B1

Matériau face de joint: Tantale; UNS R05200

Matériau de membrane: Tantale

Etiquette: standard WIKA sans/avec num TAG

Détails: Manomètre à tube manométrique, Série Process,

Type 232.50 / 233.50

Type: 233.50

Spécifications selon fiche technique: PM 02.02

Elément de mesure: Acier inox
Remplissage de liquide: Avec
Diamètre: 100 mm
Etendue de mesure: 0...10 bar
Raccordement process: Séparateur
Position du raccord: raccord vertical
Voyant: Voyant verre sécurit
Aiguille: Aiguille micrométrique
Classe de précision: Cl. 1,0
Surpression admissible: standard
matériau du boîtier: Acier inox 1.4301
surface boîtier: brut
Matériau élément de mesure pression: Système de mesure acier inox 316L
liquide de remplissage: glycérine
Indice de protection: IP 65
Mouvement: acier inox
Emballage: emballage unitaire
Pressure Gauge Standard: International (norme EN837)
logo du fabricant: *WIKA*
avec numéro de série
Montage séparateur relatif (1 séparateur)
Spécification du montage séparateur côté "+": Montage direct
Liquide de remplissage: KN92 huile min. médicinale ; pour applications agro/pharma ; FDA, USP, EP
Température process min.: + 10°C
Température process max.: + 80°C
Température ambiante min au niveau de l'instrument: + 10°C
Température ambiante max au niveau de l'instrument: + 40°C
Séparateur à bride, membrane affleurante
Spécifications selon fiche technique: DS 99.27
Séparateur: Type 990.27
Séparateur: Type 990.27
Norme du raccordement process: selon EN 1092-1
Raccord process: DN 50
Pression nominale: PN 16
Face de joint: forme B1
Matériau partie supérieure / matériau corps principal: acier inox 1.4404 (316L)
Matériau de membrane: Tantale
Matériau face de joint: Tantale; UNS R05200

Etiquette: standard WIKA sans/avec num TAG