

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2015 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a fényforrások energiacímkezéséről

A szállító neve vagy védjegye: NEBO

A szállító címe: NEBO, The GP Centre Yeoman Road 2, BH24 3FF RINGWOOD Hampshire, UK

Modellazonosító: S60FL-CS01H_NEB-AREA-01-G 6K DOME

A fényforrás típusa:

Használt világítástechnológia:	LED	Nem irányított vagy irányított fényű:	Nem irányított
A fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	non		
Hálózati vagy nem hálózati:	NMLS	Összekapcsolt fényforrás (CLS):	Nem
Állítható színű fényforrás:	Nem	Burkolat:	-
Nagy fénysűrűségű fényforrás:	Nem		
Vakításgátló:	Nem	Szabályozható:	Nem

Termékparaméterek

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
-----------	-------	-----------	-------

Általános termékparaméterek:

Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra), a legközelebbi egész számra felkerekítve	45	Energiahatékonysági osztály	E
Hasznos fényáram (Φ_{use}), annak feltüntetésével, hogy az érték gömb (360°), széles kúp (120°) vagy keskeny kúp (90°) alakú fényáramra érvényes	5 500 a következőre: Gömb (360°)	A korrelált színhőmérséklet, a legközelebbi 100 K értékre kerekítve, vagy a beállítható korrelált színhőmérsékletek tartománya a legközelebbi 100 K értékre kerekítve	5 700
A bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása (P_{on}), W-ban kifejezve	45,0	A készenléti üzemmód energiafogyasztása (P_{sb} W-ban kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve	0,00
A hálózatvezérelt készenléti üzemmód energiafogyasztása (P_{net}) összekapcsolt fényforrás esetében, W-ban kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve	-	Színvisszaadási index, a legközelebbi egész számra kerekítve, vagy a színvisszaadási index	9


			beállítható értéktartománya	
Külső méretek, adott esetben a különálló vezérlőegység, a világításvezérlő alkotóelemek és a nem világító alkotóelemek nélkül (milliméter)	Magasság	189	Spektrális teljesítményeloszlás a 250 nm és 800 nm közötti tartományban, teljes terhelés mellett	Lásd a képet az utolsó oldalon
	Szélesség	244		
	Mélység	201		
Egyenértékű teljesítményre való utalás ^(a)		-	Ha igen, akkor az egyenértékű teljesítmény (W)	-
			Színkoordináták (x és y)	0,326 0,334
LED- és OLED-fényforrások paramétereit:				
R9 színvisszaadási index értéke		0	Élettartam-tényező	0,90
Fényáram-stabilitási tényező		0,96		

(a) : nem alkalmazandó;

(b) : nem alkalmazandó;

Appendix 1: Photometric test record

Spectrum



Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.3267$ $y = 0.3347$ / $u' = 0.2053$ $v' = 0.4734$ ($duv = -6.42e-04$)

CCT= 5769K Prcp WL: $L_d = 494.4\text{nm}$ Purity=2.2%

Peak WL: $L_p = 454\text{nm}$ FWHM: $\approx 21.6\text{nm}$ Ratio: $R = 14.8\%$ $G = 80.0\%$ $B = 5.2\%$

Render Index: $R_a = 84.3$

$R1 = 84$ $R2 = 90$ $R3 = 91$ $R4 = 84$ $R5 = 84$ $R6 = 84$ $R7 = 88$

$R8 = 71$ $R9 = 17$ $R10 = 73$ $R11 = 83$ $R12 = 58$ $R13 = 86$ $R14 = 95$ $R15 = 80$

WHITE: ANSI_5700K


Photometric & Radiometric Parameters

Flux = 5577.9 lm Eff. : 128.32 lm/W $F_e = 17.981\text{ W}$

Electrical parameters

$V = 15.00\text{ V}$ $I = 2.898\text{ A}$ $P = 43.47\text{ W}$ $PF = 1.000$

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 01/06/2024



EPREL-nyilvántartási szám: 1966900

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1966900>

Szállító: BRANDS 2 MARKET (Meghatalmazott képviselő)

Weboldal: <https://brandsemarket.eu>

Ügyfélszolgálat:

Név: NEBO

Weboldal: <https://nebotools.co.uk/>

E-mail: infoacgi@acgbrands.com

Telefonszám: +441202768883

Cím:

The GP Centre Yeoman Road 2
BH24 3FF RINGWOOD
Egyesült Királyság