

ICC25-H/4L5,0-7035 - PCB插座

2203902

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203902>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



PCB插座，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 浅灰，额定电流: 16 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: Sn，触点类型: 针式插头，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: ICC..-H/.L5,0，针距: 5 mm，安装: 波峰焊，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 3.5 mm，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: ICC 2,5，针式连接器样式对齐: 标准，互锁: 卡接锁定，安装方式: 不带，包装类型: 盒装，产品左侧带有针式插头输出

优势

- 具有防插错保护功能的多种编码
- 专用于集成到波峰焊工艺中
- 配有稳定的安装导轨，轻松快速地实现预制印刷电路板的插拔式安装
- 首次连接连接器和插座时，可以快速方便地进行编码

商业数据

订货号	2203902
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	ACHAFB
产品关键代码	ACHAFB
GTIN	4055626466071
单件重量(含包装)	5.302 g
单件重量(不含包装)	3.9 g
原产地	PL

ICC25-H/4L5,0-7035 - PCB插座

2203902

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203902>



技术数据

产品属性

产品类型	PCB插座
产品系列	ICC..-H/..L5,0
类型	插座垂直于PCB
位数	4
针距	5 mm
连接量	4
行数	1
电位数目	4
安装法兰	不带
针脚排列	直线排列
每个电位的焊针	1

电气特性

特性

额定电流 I_N	16 A
额定电压 U_N	320 V
接触电阻	1.5 mΩ
额定电压(III/3)	250 V
额定电涌电压(III/3)	4 kV
额定电压(III/2)	320 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV
额定电压 (II/2)	630 V
额定电涌电压(II/2)	4 kV

安装

安装类型	波峰焊
针脚排列	直线排列

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	镀锡
接线点金属表面 (顶层)	锡 (2 - 4 μm Sn)
接线点金属表面 (中层)	镍 (1.3 - 3 μm Ni)
触点区域金属表面 (顶层)	锡 (2 - 4 μm Sn)
触点区域金属表面 (中层)	镍 (1.3 - 3 μm Ni)
焊接区域金属表面 (顶层)	锡 (2 - 4 μm Sn)
焊接区域金属表面 (中层)	镍 (1.3 - 3 μm Ni)

ICC25-H/4L5,0-7035 - PCB插座

2203902

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203902>



材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	浅灰 (7035)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级, 符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWF1	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

说明

组装说明	请参阅下载区内的应用说明。
概述	更多信息和详细尺寸请见下载区域。

尺寸

尺寸图	
针距	5 mm
宽度 [w]	25 mm
高度 [h]	22.4 mm
长度 [l]	20.35 mm
焊针长度 [P]	3.5 mm
引脚尺寸	1 x 1 mm

PCB设计	
孔径	1.4 mm

机械测试

外观检查	
规格	IEC 60512-1-1:2002-02
结果	已通过测试

尺寸检查	
规格	IEC 60512-1-2:2002-02
结果	已通过测试

抗擦抹性	
规格	IEC 60068-2-70:1995-12
结果	已通过测试

极性保护和编码	
---------	--

ICC25-H/4L5,0-7035 - PCB插座

2203902

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203902>



规格	IEC 60512-13-5:2006-02
结果	已通过测试

插芯中的触点底座

规格	IEC 60512-15-1:2008-05
插芯触点支架 要求 >20 N	已通过测试

插入/拔出力

结果	已通过测试
周期数	25
每个接线位的插入强度约	13 N
每个接线位的拔出强度约	8 N

电气测试

温度测试 | 测试组C

规格	IEC 60512-5-1:2002-02
已测芯数	4

绝缘电阻

规格	IEC 60512-3-1:2002-02
绝缘电阻，相邻接线位	> 30 GΩ

电气间隙和爬电距离 |

规格	IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组	I
比较跟踪指标 (IEC 60112)	CTI 600
额定绝缘电压 (III/3)	250 V
额定电涌电压 (III/3)	4 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3)	3 mm
最小爬电距离(III/3)	3.2 mm
额定绝缘电压 (III/2)	320 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	1.6 mm
额定绝缘电压 (II/2)	630 V
额定过电压 (II/2)	4 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	3.2 mm

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟

ICC25-H/4L5,0-7035 - PCB插座

2203902

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203902>



振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速度	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

耐久性测试

规格	IEC 60512-9-1:2010-03
海平面脉冲耐受电压	4.8 kV
体积电阻 R_1	1.5 mΩ
体积电阻 R_2	1.6 mΩ
插入／拔出周期	25
绝缘电阻，相邻接线位	> 30 GΩ

气候测试

规格	ISO 6988:1985-02
腐蚀应力	0.2 dm ³ 的SO ₂ 气体通入容量300 dm ³ 的箱体，温度40°C，1周期
热应力	105 °C/168 h
大功率频率耐受电压	2.21 kV

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (取决于衰减曲线)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 55 °C
相对湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C

包装规格

包装类型	盒装
外包装类型	纸箱

ICC25-H/4L5,0-7035 - PCB插座


2203902

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203902>




图纸

图表



型号 : PSPT 2,5/...-ST ... , 带ICC20(25)-H/...L(R)5,0-...

图表



型号 : MSTBT 2,5 HC/...-STF , 带ICC20(25)-H/...L(R)5,0-...


ICC25-H/4L5,0-7035 - PCB插座

2203902

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203902>




图表



型号 : PSPT 2,5/...-ST ... , 带ICC20(25)-H/...L(R)5,0-...

图表



型号 : ICC20(25)-PPC2,5/...-5,0-... , 带ICC20(25)-H/...L(R)5,0-...

ICC25-H/4L5,0-7035 - PCB插座

2203902

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203902>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203902>

cULus认证		认证ID: E60425-20181123		
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	16 A	-	-

ICC25-H/4L5,0-7035 - PCB插座

2203902

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203902>



分类

ECCLASS

ECCLASS-11.0	27460201
ECCLASS-12.0	27460201
ECCLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ICC25-H/4L5,0-7035 - PCB插座

2203902

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203902>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn