




GLCTE35-TV-VA-FD

Corps de roulement à bride

Corps de roulement à bride, conception FD

Information technique



Votre alternative produit actuelle

matière spéciale	TV	Logement en plastique
Matériaux	TV-FD	Plastic for food industry
roulement résistant à la corrosion	VA	Roulement inox résistant à la corrosion

dimensions principale & données de performance

d	35 mm	Alésage
L	94 mm	Largeur de bride
H	126 mm	Hauteur de bride
U	42,8 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	25.670 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	15.300 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	655 N	Limite à la fatigue, radiale
C _{0r G}	12.600 N	Capacité de charge (logement)
≈m	0,66 kg	Poids

Cotes de montage

J	100 mm	Distance trous de fixation
N	11 mm	Trou de fixation
W	3 mm	Cote sur plats



Dimensions

A ₁	22,5 mm	Épaisseur de bride
A ₂	12,4 mm	Distance piste
B ₁	38,9 mm	Largeur totale du collier de blocage
B ₃	41,1 mm	Distance housing centre to cap end
S ₁	30,4 mm	Distance raceway to locking collar
Q	1/4"-28 UNF	Taraudage de raccordement pour lubrification
d ₃	55,6 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique

information additionnelle

GEH.GLCTE07-TV-WHT	Corps de palier
GE35-KRR-B-FA107-VA-FD	Désignation roulement
KASK07-S-G-WHT	Couvercle de protection

Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.