


**RABRB30/72-XL-FA106** **Roulement auto-aligneur**

Roulements auto-aligneurs RABR, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

X-life**Information technique****Votre alternative produit actuelle**

instruction de fabrication

FA106

roulement soumis à un contrôle de niveau sonore

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
D	72,2 mm	Diamètre extérieur
C	23 mm	Largeur, bague extérieure
B 2	38,2 mm	Largeur totale
B 1	35,8 mm	Largeur totale du collier de blocage
C _r	19.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	11.300 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	480 N	Limite à la fatigue, radiale
	1.980 N	Capacité de charge (bague caoutchouc)
≈m	0,38 kg	Poids

Dimensions

S 1	26,7 mm	Distance piste / collier de blocage
D 2	54 mm	Diamètre bride amortisseur caoutchouc
d 3	44 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage



facteurs de calcul

f ₀	13,8	Facteur de calcul
----------------	------	-------------------

information additionnelle

	RAE30-XL-NPP-B-FA106	Désignation roulement
Shore A	70 °	Dureté amortisseur caoutchouc

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés
-  Erreur d'angle et désalignement statique