

Fiche technique du produit

Spécifications

Canalis KBB - élément droit 25A - 3m blanc - 2x3L+N+PE 0 fenêtres



KBB25ED44300W

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Canalis
Nom de l'appareil	KBB
Type d'offre	Classic
Type de produit ou équipement	Longueur droite
Description du jeu de barre	Longueur de distribution
Application	Distribution de prises électriques Éclairage
[Ie] courant assigné d'emploi	25 A à 35 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230...400 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Polarité gaine électrique du jeu de barre	3L + N + PE
Nombre de circuits	2
Nombre de sorties de dérivation	0
Type de commande	Accès au raccordement arrière
Mode d'installation	Par vis

Complémentaires

[Uiimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
[Ui] tension d'isolement	690 V
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	0,44 kA
[Ipk] courant assigné de crête admissible	4,4 kA
Limite de contrainte thermique	195 kA ² .s
Champ magnétique rayonné maximal	2 pT
THDI	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Chute de tension maximale	<0,72 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,67 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,61 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,55 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
Normes	EN/CEI 61439-6 EN/CEI 61439-1
Largeur	30 mm
Hauteur	46 mm

Longueur	3 m
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Poids du produit	4,8 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP55 conforming to EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK06 conforme à IACS E10
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	0...35 °C (100 % de ln) 35...40 °C (99 % de ln) 40...45 °C (93 % de ln) 45...50 °C (89 % de ln) 50...55 °C (85 % de ln)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,1 cm
Largeur de l'emballage 1	6,0 cm
Longueur de l'emballage 1	310,0 cm
Poids de l'emballage 1	4,8 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	13,0 cm
Largeur de l'emballage 2	16,0 cm
Longueur de l'emballage 2	314,0 cm
Poids de l'emballage 2	29,8 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACh	Déclaration REACH
Teneur en halogène	Produit sans halogène
sans PVC	Oui

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles