

# Fiche produit

## Caractéristiques

# KH063SD551

Canalis KH - coffret de dér. disj MG-NS - 630A - N/H/L - 3PH+PEN - coté réf



### Principales

Gamme de produit	Canalis
Compatibilité de gamme	Canalis KT gaine électrique du jeu de barres Canalis KH gaine électrique du jeu de barres
Type de produit ou équipement	Unité de dérivation
Busbar trunking compatibility	Canalis KT gaine électrique du jeu de barres avec KH type plug-in Canalis KHF et KGF gaine électrique du jeu de barres plug-in
[Ie] courant assigné d'emploi	630 A
Type de protection	Disjoncteur: NSX630
Équipement fournis	Disjoncteur à commander séparément
Mode d'installation	Plug-in avec système d'auto-serrage
Polarité dérivation	3L+PEN

### Complémentaires

Application	Distribution de puissance moyenne
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ui] tension assignée d'isolement	800 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Type de commande	Poignée rotative prolongée
Door/cover opening side	Desccente
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-6
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	780 mm
Profondeur	275 mm
Depth (door open)	646 mm
Hauteur	371 mm
Poids du produit	45 kg

### Environnement

Système de mise à la terre	IT TN-S TT
Degré de protection IP	IP55 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à CEI 62262

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Mercury free	Oui
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Oui</a>

---

Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	 <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

---