


Datenblatt:

Steckdosenleiste VARIABL 6xT13 3m mit externen Kabelschalter und Haftmagnete ws

Kompakte Steckdosenleiste im exklusiven Design. Gelungene Mischung aus Innovation und Technik. Die Steckdosenleiste besteht aus 6 x T13 Steckdosen mit Kinderschutz, einem T12 Stecker und 3 Meter Kabel. Durch den Mausschalter und den zusätzlichen 2 Meter Kabel können die angeschlossenen Geräte einfach durch Knopfdruck ein- und ausgeschaltet werden. Der Resetschalter schützt vor Sach- und Personenschaden. Mit den 2 Haftmagneten und 2 Metallklebehalterungen lässt sich die Steckdosenleiste schnell und einfach auf Metall oder anderen Oberflächen fixieren. Die Aufwickelvorrichtung verhindert einen Kabelsalat bei Nichtgebrauch.



Artikelnummer	20 201236 S M
EAN	7611007079833
Einheits Nr.	986130683
Einheit	STK
Verpackungseinheit	3
Verpackungsmasse	8.0 x 29.0 x 7.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.735 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifnr.	85366990



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Steckdosenleiste Standard
Marke	STEFFEN
Modell	Variabl
Anzahl Steckdosen	6
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Weiss
Steckdosenausrichtung	längs
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Nein
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Kabellänge	3 m
Kabelfarbe	Weiss
Steckertyp	Typ 12
Befestigungsmöglichkeit	Haftmagnete mit Metallklebehalterungen, Aufhängeöse
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Weiss

Merkmal	Bezeichnung
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutz
Zusatzfunktionen	zusätzliche Schaltmaus für die separate Schaltung der Steckdosen
Zusatzfunktionen	integrierte Aufwickelvorrichtung
Produkthöhe	290 mm
Produktbreite	90 mm
Produkttiefe	70 mm
Gewicht netto	0.730 Kg
Verpackungsart	Sleeve mit Eurolochung