

Données techniques



2213.KC3

Roulements à rotule sur billes



Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
d - Diamètre Intérieur	65 mm
D - Diamètre Extérieur	120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	31 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure	82,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure	102,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
Référence du manchon associé	H313
Classe de Jeu Radial	C3
Classe de précision	P0
Masse	1,419 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	43000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	16400000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	750000 mN
e - Coefficient	0.28
Y0 - Coefficient charge statique axiale	2.34
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	2.23
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	3.45
N ref - Vitesse thermique de référence	38400 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	42600 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	7.701 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	10.299 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	6.667 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	3.334 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.428 Hz

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	73 mm
da max - Diamètre max épaulement BI	79 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon	70 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon	8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	112 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	1,5 mm

