

70 06 140

Zijsnijtang



- De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
- Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
- Precisie-snijkneden voor zachte en harde draad
- Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
- Snijkneden extra inductief gehard, hardheid van de snijkneden ca. 62 HRC
- Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard



Artikel-nr.	70 06 140
EAN	4003773040293
Tang	verchromd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
Type	0
Kop	
Isolatiennorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø mm	2,5
Snijcapaciteiten harde draad (diameter) Ø mm	1,8
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter) Ø mm	4,0
Lengte mm	140
Gewicht netto g	160



Slanke kop en zuivere snede aan de punten van de snijkneden. Dit is een voordeel bij het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

