

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Acti9, ARA iC60 Réarmeur pour disjoncteur 1P 1P+N 2P 230VCA 50Hz

A9C70132W

 Cette option circulaire permet d'éviter 4.551 kg de CO₂ par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Auxiliaire de réenclenchement automatique
Nom de l'appareil	ARA iC60
Composition de contacts de signalisation	2 OF contacts libre de potentiel
Tension circuit de signalisation	24 V 10 mA CA/CC 230 V 1 A CA

Complémentaires

Type de commande	Inhibition of automatism maintenu 230 V CA 50/60 Hz Refermeture ultime impulsion 230 V CA 50/60 Hz
Courant d'entrée	5 mA
Durée de l'impulsion	>= 200 ms circuit de commande
Temps de réponse	< 500 ms
[Us] tension d'alimentation	230 V CA 50/60 Hz
Puissance consommée en W	2 W
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Paramétrage	Programme 1: 1 ré-enclenchement , cycle court <10 s before reclosing /6 min check time Programme 2: 3 ré-enclenchements , cycle court <10 s before reclosing /2 min check time Programme 2: 3 ré-enclenchements , cycle court <1 min before reclosing /6 min check time Programme 2: 3 ré-enclenchements , cycle court <3 min before reclosing /6 min check time Programme 3: 5 ré-enclenchement , cycle long fixe <10 s before reclosing /2 min check time Programme 3: 5 ré-enclenchement , cycle long fixe <1 min before reclosing /6 min check time Programme 3: 5 ré-enclenchement , cycle long fixe <3 min before reclosing /6 min check time Programme 4: 5 ré-enclenchement , cycle long progressif <10 s before reclosing /2 min check time Programme 4: 5 ré-enclenchement , cycle long progressif <1 min before reclosing /6 min check time Programme 4: 5 ré-enclenchement , cycle long progressif <3 min before reclosing /8 min check time Programme 4: 5 ré-enclenchement , cycle long progressif <4 min before reclosing /10 min check time Programme 4: 5 ré-enclenchement , cycle long progressif <5 min before reclosing /12 min check time

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Signalisation locale	Clignotant orange DEL: non opérationnel Clignotant vert DEL: opération normale Clignotant rouge DEL: cycle de réenclenchement en cours Fixe rouge DEL: réenclenchement automatique verrouillé
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Non
Pas de 9 mm	7
Hauteur	93 mm
Largeur	63 mm
Profondeur	75,5 mm
Poids du produit	440 g
Couleur	Blanc
Durée de vie électrique	5000 cycle
Dispositif de cadenassage	Cadenassable
Longueur de dénudage des fils	Alimentation : 10 mm pour bas connexion Entrée : 10 mm pour bas connexion Sortie : 8 mm pour haut connexion
Couple de serrage	Alimentation : 1 N.m Entrée : 1 N.m Sortie : 0,7 N.m
Compatibilité de gamme	Acti9 iC60
Compatibilité produit	2P iC60 1P + N iC60 1P iC60

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947
Catégorie de surtension	II
Tropicalisation	2
Humidité relative	93 % à 40 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,500 cm
Largeur de l'emballage 1	11,200 cm
Longueur de l'emballage 1	12,800 cm
Poids de l'emballage (Kg)	494,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm

Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,268 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	5 kg CO2 eq.
--	--------------

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Checked &
repacked by

