


Câble en Y

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

8...32 DC

Classe de protection

III

Courant de sortie total

[A]

4

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-40...80

Température ambiante en mouvement

[°C]

-20...80

Indice de protection

IP 67; (connecteur correspondant raccordé)

Données mécaniques

Poids

[g]

473,5

Matières

boîtier: PA; Connecteur femelle: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Nombre d'emplacements répartiteur

2

Aptitude pour des câbles en mouvement

oui

Aptitude pour des câbles en mouvement

rayon de courbure en cas de pose flexible

min. 10 x diamètre du câble

vitesse de passage

max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²

cycles de courbure

> 5 Mio.

solicitation de torsion

± 180 °/m

E12687



Câble en Y

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS


Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique - connecteur DEUTSCH C

Raccordement




Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH, droit



Raccordement électrique - Connecteur femelle A

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Connecteur: 2 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



E12687



Câble en Y

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS

Raccordement électrique - Connecteur femelle B

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Connecteur: 2 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

