



**Principales**

Gamme	PrismaSeT
Nom du produit	XS
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Installation du coffret	Encastré

**Complémentaires**

Largeur	Total: 648 mm Incorporé: 618 mm
Hauteur	Total: 810 mm Incorporé: 780 mm
Profondeur	Total : 129 mm Incorporé : 86 mm
Profondeur interne	80 mm
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de rangées horizontales	4
Nombre total de modules de 18 mm	96
Pas de 9 mm	192
Classe d'isolation électrique	Classe II
Equipement fournis	4 étiquette d'identification 4 protection d'étiquette 1 bornier 1 bande d'obturateur 1 porte 4 rail Din 6 matériel de fixation de câble 1 plaque arrière
Type de plastron	Modulaire
Type de porte	Transparent
Type de rail	DIN symétrique
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Pièces amovibles	DIN rail
Puissance dissipée en W	110 W
In courant assigné d'emploi	125 A
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
Entrée câble	Câble ou tube Plaques découpées Plaques amovibles
Nombre de borniers	1 terre avec 38 sortants
Départs du bornier répartiteur	6 x 25 mm <sup>2</sup> + 32 x 4 mm <sup>2</sup> pour terre
Mode de raccordement	Connexion à vis (terre) , 6 x 6...25 mm <sup>2</sup> Push-in (terre) , 32 x 1,5...4 mm <sup>2</sup> (souple) Push-in (terre) , 32 x 6 mm <sup>2</sup> (rigide ou semi-rigide)
Verrouillages optionnels	Option verrou

Matière du coffret	Partie arrière: technoplastique et métal Habillage: technoplastique Plaque avant: technoplastique Porte: verre
Poids du produit	19,81 kg
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9003) Plaque avant: blanc (RAL 9003) Porte: incolore
Segment de marché	Résidentiel Petits bâtiments

## Environnement

Tenue au feu	Plaque arrière: 850 °C conforme à CEI 60695-2-11 Habillage: 750 °C conforme à CEI 60695-2-11 Plaque avant: 750 °C
Degré de protection IP	IP40 avec porte fermée
Tenue aux chocs IK	IK09 avec porte fermée
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3
Labels qualité	IMQ

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
REACh free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises