

LG20

Lunettes-masques économiques. Ventilation indirecte.

- Bordure souple et bandeau adaptable à toutes les têtes.
- Poids : ultraléger pour un confort optimal (75 à 79 g).

AVANTAGES

- Champ de vision étendu
- Résistance balistique
- Compatible avec une protection auditive
- Compatible avec un casque de sécurité

NORMES

Catégorie de certification CE: Catégorie 2



CARACTÉRISTIQUES

Type de lunette: Lunettes-masques
Type de protection spécifique: Masques salles blanches
Couleur du verre: Incolore
Couleur de la monture: Vert
Matériau des oculaires: Polycarbonate
Traitement du verre: Anti-buée (N)
Monture: Elastique
Matériau de la monture: Polycarbonate
Matériau du pont de nez: Polycarbonate
Protection de la monture: Protection latérale,
Protection sourcillière, Goulotte de débordement,
Ventilé

Accessoires inclus: Bandeau
Poids (g): 75-79

APPLICATIONS

- Industrie automobile
 - Construction et bâtiment
 - Industrie agro-alimentaire
 - Maintenance et nettoyage industriel
- Laboratoires
 - Industrie manufacturière

Code	Description	Taille SKU
1005509	LG20 CHEMICAL: INDIRECT VENTILATION CLEAR ACETATE ANTI-SCRATCH/FOGBAN	OS