

MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - PCB插座

2907787

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907787>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



PCB插座，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 浅灰，额定电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: Sn，触点类型: 针式插头，行数: 1，位数: 4，产品系列: MSTBO 2,5/..-G1R，接线方式: 可插拔，安装: 波峰焊，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，针式连接器样式对齐: 垂直，互锁: 不带，产品右侧带有针式插头输出

优势

- 插拔方向与PCB垂直

商业数据

订货号	2907787
包装单位	200 pc
最小订货量	200 pc
销售关键代码	ACHADB
产品关键代码	ACHADB
目录页面	页码323 (C-1-2013)
GTIN	4017918367015
单件重量（含包装）	2.65 g
单件重量（不含包装）	2.65 g
原产地	DE

MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - PCB插座



2907787
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907787>

技术数据

产品属性

产品类型	PCB插座
产品系列	MSTBO 2,5/...-G1R
产品线	COMBICON Connectors M
类型	插座垂直于PCB
位数	4
套件包括	2909905 ME 45 OT-MSTBO SET
	2907444 ME 22,5 OT-MSTBO SET
行数	1
每个电位的焊针	1

电气特性

特性

额定电流 I_N	12 A
额定电压 U_N	250 V
接触电阻	1.6 mΩ
额定电压(III/3)	250 V
额定电涌电压(III/3)	4 kV
额定电压(III/2)	320 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV
额定电压 (II/2)	630 V
额定电涌电压(II/2)	4 kV

安装

安装类型	波峰焊
------	-----

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	镀锡

材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	浅灰 (7035)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775

MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - PCB插座



2907787

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907787>

符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C
--------------------------	--------

尺寸

宽度 [w]	19.95 mm
高度[h]	16.5 mm
长度[l]	14.65 mm
引脚尺寸	1 x 1 mm

机械测试

外观检查	
规格	IEC 60512-1-1:2002-02
结果	已通过测试

尺寸检查	
规格	IEC 60512-1-2:2002-02
结果	已通过测试

抗擦抹性	
规格	IEC 60068-2-70:1995-12
结果	已通过测试

极性保护和编码	
规格	IEC 60512-13-5:2006-02
结果	已通过测试

插芯中的触点底座	
规格	IEC 60512-15-1:2008-05
插芯触点支架 要求 >20 N	已通过测试

插入/拔出力	
结果	已通过测试
周期数	25
每个接线位的插入强度约	8 N
每个接线位的拔出强度约	6 N

电气测试

温度测试 测试组 C	
规格	IEC 60512-5-1:2002-02
已测芯数	4

绝缘电阻	
规格	IEC 60512-3-1:2002-02
绝缘电阻，相邻接线位	> 5 MΩ

电气间隙和爬电距离	
规格	IEC 60664-1:2007-04

MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - PCB插座



2907787

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907787>

绝缘材料组	I
比较跟踪指标 (IEC 60112)	CTI 600
额定绝缘电压 (III/3)	250 V
额定电涌电压 (III/3)	4 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3)	3 mm
最小爬电距离(III/3)	3.2 mm
额定绝缘电压 (III/2)	320 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	1.6 mm
额定绝缘电压 (II/2)	630 V
额定过电压 (II/2)	4 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	3.2 mm

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速度	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

耐久性测试

规格	IEC 60512-9-1:2010-03
海平面脉冲耐受电压	4.8 kV
体积电阻 R_1	1.6 mΩ
体积电阻 R_2	1.6 mΩ
插入 / 拔出周期	25
绝缘电阻，相邻接线位	> 5 MΩ

气候测试


规格	ISO 6988:1985-02
腐蚀应力	0.2 dm ³ 的SO ₂ 气体通入容量300 dm ³ 的箱体，温度40°C，1周期
热应力	100 °C/168 h
大功率频率耐受电压	2.21 kV

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (取决于衰减曲线)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 55 °C
相对湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C


图纸

图表




型号：MSTB 2,5/...-ST，和MSTBO 2,5/...-G1R配套

图表




型号：MSTBP 2,5/...-ST，带MSTBO 2,5/...-G1R

图表




型号：MSTBT 2,5/...-ST，与MSTBO 2,5/...-G1R配套

图表




型号：SMSTB 2,5/...-ST，带MSTBO 2,5/...-G1R

图表




型号：MVSTB(R/W) 2,5/...-ST，带MSTBO 2,5/...-G1R

图表




型号：FRONT-MSTB 2,5/...-ST，带MSTBO 2,5/...-G1R

图表




型号：MSTBTP 2.5/...-ST，带MSTBO 2.5/...-G1R

图表




型号：FKCN 2,5/...-ST，带MSTBO 2,5/...-G1R

图表



型号：FKCT 2,5/...-ST，带MSTBO 2,5/...-G1R

图表



型号：FKCVR 2,5/...-ST，带MSTBO 2,5/...-G1R

MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - PCB插座



2907787

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907787>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907787>

CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	10 A	-	-
使用组 D	300 V	10 A	-	-

cULus认证 认证ID: E60425-20050718				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	16 A	-	-
使用组 D	300 V	10 A	-	-

VDE绘图认证 认证ID: 40050648				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	250 V	8 A	-	-

MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - PCB插座



2907787

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907787>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - PCB插座



2907787

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907787>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn