




Barrage photoélectrique récepteur

OUE-HPKG



photorécepteur derrière la lentille supérieure




Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière infrarouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
Consommation	[mA]	20; ((24 V))
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	880
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		éclairage
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Fréquence de commutation DC	[Hz]	140
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Emetteur / récepteur		récepteur
Portée	[m]	< 6
Portée réglable		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80



Barrage photoélectrique récepteur

OUE-HPKG

Indice de protection		IP 67	
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
MTTF	[Années]	618	
Données mécaniques			
Poids	[g]	150	
Boîtier		rectangulaire	
Dimensions	[mm]	28 x 16 x 51	
Nombre de voies		1	
Matières		PPO modifié	
Matière lentille		verre	
Afficheurs / éléments de service			
Indication	état de commutation		1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture	Equerre de fixation: 1, E20211		
Remarques			
Unité d'emballage	1 pièces		
Raccordement électrique			
Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Raccordement			



BN	brun
BU	bleu
BK	noir

Barrage photoélectrique récepteur

OUE-HPKG

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

