

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Tube, coude pour tube GT 4554 sans halogènes - Ø25 mm - Noir - IP40

IMT35208

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit              | Mureva                             |
| Type de produit ou équipement | Coude                              |
| Fonction disponible           | Fonction GT                        |
| Emplacement de montage        | À l'extérieur<br>Intérieur         |
| Section nominale              | 320 mm²                            |
| Diamètre                      | Externe: 25 mm<br>Interne: 20,2 mm |
| Nuance de la couleur          | Noir (RAL 9005)                    |

### Complémentaires

|                                        |                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantité du lot                        | 50 pièces                                                                                             |
| Température ambiante de fonctionnement | -45...120 °C                                                                                          |
| Matière                                | Plastique                                                                                             |
| Normes                                 | CEI 60754-2<br>NF F 16-102<br>EN 50267-2-1<br>NF F 16-101<br>EN 50267-2-2<br>CEI 61386<br>CEI 60754-1 |

### Environnement

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Degré de protection IP          | IP40                      |
| Tenue aux chocs IK              | IK10                      |
| Caractéristique d'environnement | Non propagateur de flamme |
| Tenue à la flamme               | M2                        |
| Niveau ou classe                | F1                        |
| Certifications du produit       | NF<br>CSTB                |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 5,000 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Longueur de l'emballage 1      | 2,500 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 80,000 g   |
| Type d'emballage 2             | CAR        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 50         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 46,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 33,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 22,000 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 4,096 kg   |
| Type d'emballage 3             | PAM        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 1500       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 126,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 100,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 135,880 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale   |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1                                                 |
| Profil environnemental         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances         |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                                                                        |
| Emballage sans plastique          | Non                                                                                        |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
| Numéro SCIP                       | 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b                                                       |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                          |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner   |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                    | No                                                   |