

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Pres-Vel,Dry,Duct, 250Pa

EPD301

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	EP
Type de produit ou équipement	Capteur de l'émetteur de pression
Modèle de capteur	EPD301
Type de mesure	Pression différentielle
Application	Surveillance de la pression des conduits Surveillance du filtre Surveillance des ventilateurs Contrôle VAV Surveillance de la vitesse de l'air
Pression d'éclatement	5 psid (34.5 kPa)
Certifications du produit	CE
Fluide contrôlé	Air Gaz
Taille de montage	6mm (0,24")
Type de raccord	Mâle
Degré de protection IP	IP65
Emplacement	Local technique
Support de montage	Gaine
Profondeur	42 mm
Hauteur	112 mm
Diamètre de la sonde	7 mm
Longueur de la sonde	188 mm
Poids du produit	0,125 kg
Largeur	88 mm
Dérive de mesure de pression	Moins de 2 %
Plage de mesure de pression	0...0,1" W.C. (0...25 Pa) 0...0,25" W.C. (0...50 Pa) 0...0,5" W.C. (0...100 Pa) 0...1" W.C. (0...250 Pa)
Température ambiante de fonctionnement	-20...60 °C
Normes	EN 61000-6-3 EN 61000-6-1 EN 61326-1 EN 61326-2-3
Certificat d'étalonnage	Rien
Signalisation locale	DEL rouge/vert/bleu

---

<b>[Us] tension d'alimentation</b>	12...30 V CC 24 V CA
------------------------------------	-------------------------

## Complémentaires

---

<b>Mode d'installation</b>	Panneau
<b>type de sortie</b>	Analogique à 3 fils 0...5 V CC Analogique 3 fils 0...10 V CC Analogique 4...20 mA
<b>Précision</b>	+/- 1 % FS
<b>Matière</b>	Laiton: raccord
<b>Raccordement électrique</b>	- AWG 22
<b>Type d'affichage</b>	LCD

## Emballage

---

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	18,1 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	20,7 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	6,3 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	160 g

## Garantie contractuelle

---

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### **Empreinte environnementale**

Empreinte carbone (kg CO2 eq.) **22**

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

### **Use Better**

#### **Matières et Substances**

Emballage sans plastique **Oui**

[Directive UE RoHS](#) **Conforme aux exemptions**

Numéro SCIP **57dc65ec-83cc-4ead-9500-efce8e489275**

Réglementation REACh [Déclaration REACh](#)

### **Use Again**

#### **Réemballer et réusiner**

Profil Économie Circulaire [Informations de fin de vie](#)

Reprise **No**