



### Principales

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Gamme                         | Merten             |
| Design                        | D-Life             |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition |

### Complémentaires

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Nombre de postes         | 1 poste                               |
| Nuance de la couleur     | Blanc nordique (RAL 9003)             |
| Finition de la surface   | Mat                                   |
| Matière                  | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Degré de protection (IP) | IP20                                  |
| Hauteur                  | 90 mm                                 |
| Largeur                  | 90 mm                                 |
| Profondeur               | 12 mm                                 |

### Durabilité de l'offre

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium                                |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                    |
| REACH free of SVHC                | Oui                                                  |
| Directive RoHS UE                 | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>         |
| Toxic heavy metal free            | Oui                                                  |
| Mercury free                      | Oui                                                  |
| Régulation RoHS Chine             | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>       |
| RoHS exemption information        | <a href="#">Oui</a>                                  |
| Profil environnemental            | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>    |
| Profil de circularité             | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |