

**Parallelgreifer Pneumatischer Greifer
mit großer Öffnungsweite**

Serie MHL2

Pneumatischer Greifer mit großer Öffnungsweite

Serie MHL2

Parallelgreifer ø10, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40

Bestellschlüssel

Bestellschlüssel: MHL 2-16 D 1-Y59A S

Anschluss-gewindeart (ø32 bis ø40)

—	Rc(PT)
E	G(PF)

Anzahl der Finger

2	2 Finger
---	----------

Kolben-ø

10	10 mm
16	16 mm
20	20 mm
25	25 mm
32	32 mm
40	40 mm

Funktionsweise

D	doppeltwirkend
---	----------------

Öffnungs-/Schließ-Weite (mm)

Symbol	ø10	ø16	ø20	ø25	ø32	ø40
—	20	30	40	50	70	100
1	40	60	80	100	120	160
2	60	80	100	120	160	200

Anzahl der Signalgeber

—	2
S	1
n	n

Signalgeber

—	Ohne Signalgeber (Eingebauter Magnet)
---	---------------------------------------

Verwendbare Signalgeber

Modell	Sonderfunktion	Elektrischer Eingang	Betriebsart	Anschluss (Ausgang)	Spannungsversorgung		Signalgebermodell		Anschlusskabelänge (m)*		Anwendung
					DC	AC	vertikal	axial	0.5 (—)	3 (L)	
Elektronischer Signalgeber	—	eingegossenes Kabel	mit	3-Draht (NPN)	5V, 12V	—	Y69A	Y59A	●	●	IC-Steuerung
				3-Draht (PNP)			Y7PV	Y7P	●	●	
				2-Draht	12V	Y69B	Y59B	●	●	—	
				3-Draht (NPN)	5V, 12V	Y7NWV	Y7NW	●	●		IC-Steuerung
	3-Draht (PNP)			Y7PWV		Y7PW	●	●			
	2-Draht			12V	Y7BWV	Y7BW	●	●	—		
	—			—	Y7BA*	—	●	—	—		

*Anschlusskabelänge: 0.5m..... (Beispiel) Y59B
3m.....L (Beispiel) Y59BL



*Y7BA ist anwendbar auf die Ausführung mit -X5-Bestelloption (ölbeständig)(S.2-119).

Pneumatischer Greifer mit großer Öffnungsweite *Serie MHL2*

Eine Einheit, die Werkstücke mit verschiedenen Durchmessern greifen kann.

Durch die Verwendung eines Doppelkolbenmechanismus wird eine große Haltekraft erreicht, während ein kompaktes Design erhalten bleibt.

Ölprägnierte Kunststoffführungen mit Metaldichtungen werden auf beiden Seiten für alle Kolbenstangen verwendet.

Synchronisierte Finger durch einen Zahnstangenmechanismus.


Eingebauter Staubschutz

Hoher Grad an Montagefreiheit

Signalgebermontage möglich



Symbol



Technische Daten

Kolben-ø (mm)	10	16	20	25	32	40
Medium	Druckluft					
Funktionsweise	doppeltwirkend					
Betriebsdruck (MPa)	0.15 bis 0.6	0.1 bis 0.6				
Umgebungs- und Medientemperatur	–10 bis 60° C (nicht gefroren)					
Wiederholgenauigkeit	±0.1					
Schmierung	nicht erforderlich					
Effektive Haltekraft (N) bei 0.5MPa (1)	14	45	74	131	228	396




Anmerkung 1) Haltepunkt = Kolben-ø 10, 16, 20, 25: 40 mm, Kolben-ø 32, 40: 80 mm

Modell/Hub

Modell	Kolben-ø (mm)	Max Betriebsfrequenz (c.p.m)	Öffnungs-/Schließweite (L2-L1)(mm)	Schließweite (mm) (L1)	Öffnungsweite (mm) (L2)	Gewicht (g)
MHL2-10D	10	60	20	56	76	280
MHL2-10D1		40	40	78	118	345
MHL2-10D2			60	96	156	425
MHL2-16D	16	60	30	68	98	585
MHL2-16D1		40	60	110	170	795
MHL2-16D2			80	130	210	935
MHL2-20D	20	60	40	82	122	1025
MHL2-20D1		40	80	142	222	1495
MHL2-20D2			100	162	262	1690
MHL2-25D	25	60	50	100	150	1690
MHL2-25D1		40	100	182	282	2560
MHL2-25D2			120	200	320	2775
MHL2-32D	32	30	70	150	220	2905
MHL2-32D1		20	120	198	318	3820
MHL2-32D2			160	242	402	4655
MHL2-40D	40	30	100	188	288	5270
MHL2-40D1		20	160	246	406	6830
MHL2-40D2			200	286	486	7905



Anm.) Die Öffnungs- und Schließzeitspannen repräsentieren Werte, wenn das Äußere eines Werkstücks gehalten wird.



⚠ Achtung

⚠ Warnung


Wenn ein Werkstück am Anbauteil befestigt ist, stellen Sie sicher, dass keine übermäßigen Stöße am Anfang und am Ende der Bewegung entstehen.

Andernfalls könnte das Werkstück verrutschen oder herunterfallen, was zu Gefahren führen könnte.

Serie MHL2

Haltepunkt

- Stellen Sie sicher, dass sich der Kraftansatzpunkt des Werkstücks innerhalb des Bereichs der Haltekraftlinien befindet, die für jeden Betriebsdruck angegeben sind.




R: Halteposition (mm)


Effektive Haltekraft

● Bestimmung der effektiven Haltekraft


Die in den Diagrammen angegebene Haltekraft steht für die Haltekraft eines Fingers, wenn alle Finger und Anbauteile mit dem Werkstück in Kontakt sind. F = Haltekraft eines Fingers.




MHL2-10D




MHL2-10D₂




MHL2-16D




MHL2-16D₂




MHL2-20D




MHL2-20D₂




MHL2-25D




MHL2-25D₂




MHL2-32D




MHL2-32D₂



MHL2-40D



MHL2-40D₂



Pneumatischer Greifer mit großer Öffnungsweite *Serie MHL2*

Beispiel zur Modellauswahl

Vorgehensweise: Überprüfen Sie die Bedingungen → Bestimmung möglicher Punkte gemäß Länge des Werkstücks → Berechnung der erforderlichen Haltekraft → Modellauswahl anhand des Haltekraftdiagramms

Form des Werkstücks
Durchmesser X Länge
200 mm X 20 mm-Platte

Durchmesser des Werkstücks: Aus Abmessungen des Modells, "das" eine Öffnungsweite von min. 28 mm besitzt.
MHL2-16D2
MHL2-20D1, D2
MHL2-25D1, D2

Gewicht des Werkstücks 0.3 kg


Richtlinie zur Modellauswahl gemäß Gewicht des Werkstücks

- Obwohl die Bedingungen gemäß dem Reibungskoeffizient zwischen Finger und Werkstück variieren, sollte ein Modell ausgewählt werden, das eine Haltekraft besitzt, die dem 10 bis 20-fachen des Werkstückgewichts entspricht.
- Wenn große Beschleunigungen oder Stöße während des Werkstücktransports erwartet werden, müssen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.
Bsp.) Zur Einstellung der Haltekraft, die das 20-fache des Gewichts des Werkstücks beträgt.
Erforderliche Haltekraft = $0.3 \text{ kg} \times 20 \times 9.8 \text{ m/s}^2 \approx 60 \text{ N}$


Haltepunkt R = 70 mm

Betriebsdruck: 0.5 MPa

Ist keine Positionierung des Werkstücks erforderlich und wird der pneumatische Greifer nur zum Einhaken des Werkstücks am Anbauteil verwendet, ist es möglich, ein Werkstück zu bewegen, das ein Gewicht proportional zur Haltekraft besitzt.



MHL2-20D₁¹





Serie MHL2


Konstruktion

ø10

ø16 bis ø25



ø32, ø40



Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Material	Bemerkung
①	Gehäuse	Aluminium	eloxiert
②	Finger	Aluminium	eloxiert
③	Kolbenstange	rostfreier Stahl	
④	Zahnstange	rostfreier Stahl	
⑤	Ritzel	Stahl	
⑥	Ritzeldeckel	Stahl	chemisch vernickelt
⑦	Achse	rostfreier Stahl	nitriert
⑧	Kolben	Messing	
⑨	Kolben A	Messing	
⑩	Kolben B	Messing	
⑪	Kolben A	rostfreier Stahl	
⑫	Zylinderkopf	Aluminium	verchromt
⑬	Dämpfscheibe	PUR	
⑭	Schnappfeder	rostfreier Federstahl	
⑮	Gummimagnet		

Pos.	Bezeichnung	Material	Bemerkung
⑮	Magnet		vernickelt
⑰	Abstreifer Gehäuse B	Stahl	chemisch vernickelt
⑱	Unterlegscheibe	rostfreier Stahl	nitriert
⑲	Lager	Polyacetal	ölimprägniert
⑳	Lager	Polyacetal	ölimprägniert
㉑	Mutter	Stahl	vernickelt
㉒	Sicherungsring	Stahl	vernickelt
㉓	Sicherungsring	Stahl	vernickelt
㉔	Distanzscheibe	Stahl	phosphatbeschichtet
㉕	Federscheibe	Stahl	vernickelt

Dichtungs-Sets


Pos.	Bezeichnung	Material	Set-Nr.					
			MHL2-10D□	MHL2-16D□	MHL2-20D□	MHL2-25D□	MHL2-32D□	MHL2-40D□
㉔	Dichtungs-Set ^{Anm.)}	NBR						
㉕								
㉖			MHL10-PS	MHL16-PS	MHL20-PS	MHL25-PS	MHL32-PS	MHL40-PS
㉗								

Anm.) Pos. ㉔, ㉕, ㉖, ㉗, ㉘ sind enthalten.

Pneumatischer Greifer mit großer Öffnungsweite *Serie MHL2*

Signalgebermontage


Um den Signalgeber zu befestigen, führen Sie ihn in die Signalgebernut des Greifers in der in der Abbildung dargestellten Richtung ein. Nach Ausrichten in der Position ziehen Sie die Signalgeberbefestigungsschraube mit einem Feinschraubendreher an.



Anm.) Verwenden Sie einen Feinschraubendreher mit einem Griffdurchmesser von 5 bis 6 mm, um die Schraube festzuziehen. Das Anzugsmoment beträgt ca. 0,05 bis 0,1 Nm. Dies wird in der Regel erreicht, wenn man die Schraube 90° weiter anzieht, sobald ein leichter Widerstand spürbar ist.

Signalgeber-Hysterese

Bitte beachten Sie die folgende Tabelle mit Hysteresewerten, wenn Sie die Positionen der Signalgeber einstellen.



(mm)				
Signalgebermodell Pneumatischer Greifer	D-Y59 _A D-Y69 _B	D-Y7 _B W	D-Y7 _B WV	D-Y7BA
MHL2-10D□	0.8	0.6	0.7	0.5
MHL2-16D□	0.5	0.3	0.3	0.2
MHL2-20D□	0.5	0.2	0.3	0.2
MHL2-25D□	0.2	0.2	0.2	0.1
MHL2-32D□	0.4	0.7	0.7	0.4
MHL2-40D□	0.2	0.7	0.6	0.4

Bestelloptionen: technische Daten

1 Ölbeständig

MHL2 – Kolben-ø D Hubsymbol – Elektron. Signalgeber X 5

Die Dichtungen sind ölbeständig. Für Anwendungen in Umgebungen, in denen Spritzer von Schneidflüssigkeiten auftreten.

Technische Daten

Modell	ölbeständig
Kolben-ø	ø10, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40
Funktionsweise	doppeltwirkend
Medium	Druckluft
Material	Dichtungen-Fluorkautschuk
Verwendbare Signalgeber	D-Y7BAL

Anm.) Einige Flüssigkeiten schließen die Verwendung von pneumatischen Greifern oder Signalgebern aus. Ermitteln Sie, um was für eine Flüssigkeit es sich handelt, und wenden Sie sich für die Verwendung an SMC. Die Abmessungen entsprechen denen der Standardausführung.

2 Hitzebeständig

MHL2 – Kolben-ø D Hubsymbol X 4

Die Dichtungen sind hitzebeständig für Anwendungen bei Temperaturen von bis zu 100° C.

Technische Daten



Modell	hitzebeständig
Kolben-ø	ø10, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40
Funktionsweise	doppeltwirkend
Medium	Druckluft
Material	Dichtungen-Fluorkautschuk

Anm.) Es können keine Einheiten mit Signalgebern hergestellt werden. Die Abmessungen entsprechen denen der Standardausführung.





Serie MHL2

Abmessungen

MHL2-10D□



* Abmessungen der Signalgeberbefestigungsnut (vergrößerte Ansicht)



Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	J
MHL2-10D	38	36	51	26	56	76	100	24	80
MHL2-10D1	54	52	67	42	78	118	142	39	108
MHL2-10D2	72	70	85	60	96	156	180	57	146


Anmerkung 1) Die J-Abmessung gilt für den geschlossenen Zustand.

Anmerkung 2) Im geschlossenen Zustand unterscheiden sich D1 und D2, da die Kolbenstange vom Fingerende herausgedrückt wird. Die J-Abmessung unterscheidet sich vom Wert, der von der G-Abmessung abgezogen wird.

Pneumatischer Greifer mit großer Öffnungsweite Serie **MHL2**

Abmessungen

MHL2-16D□




*Abmessungen der Signalgeberbefestigungsnut (vergrößerte Ansicht)





Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	J
MHL2-16D	40	45	60	28	68	98	128	26	98
MHL2-16D1	70	75	90	58	110	170	200	50	152
MHL2-16D2	90	95	110	78	130	210	240	70	192

Anm.) Die J-Abmessung gilt für den geschlossenen Zustand.
Im geschlossenen Zustand unterscheiden sich D1 und D2, da die Kolbenstange vom Fingerende herausgedrückt wird. Die J-Abmessung unterscheidet sich vom Wert, der von der G-Abmessung abgezogen wird.

MHL2-20D□



*Abmessungen der Signalgeberbefestigungsnut
(vergrößerte Ansicht)



Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	J
MHL2-20D	54	58	71	38	82	122	160	32	120
MHL2-20D1	96	100	113	80	142	222	260	68	195
MHL2-20D2	116	120	133	100	162	262	300	88	235





Anm.) Die J-Abmessung gilt für den geschlossenen Zustand.

Im geschlossenen Zustand unterscheiden sich D1 und D2, da die Kolbenstange vom Fingerende herausgedrückt wird.
Die J-Abmessung unterscheidet sich vom Wert, der von der G-Abmessung abgezogen wird.




Pneumatischer Greifer mit großer Öffnungsweite **Serie MHL2**

Abmessungen

MHL2-25D□



* Abmessungen der Signalgeberbefestigungsnut (vergrößerte Ansicht)



Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	J
MHL2-25D	66	70	88	48	100	150	196	38	146
MHL2-25D1	120	124	142	102	182	282	328	86	244
MHL2-25D2	138	142	160	120	200	320	366	104	282





Anm.1) Die J-Abmessung gilt für den geschlossenen Zustand.

Anm.2) Im geschlossenen Zustand unterscheiden sich D1 und D2, da die Kolbenstange vom Fingerende herausgedrückt wird. Die J-Abmessung unterscheidet sich vom Wert, der von der G-Abmessung abgezogen wird.





Serie MHL2

Abmessungen

MHL2-32D□



* Abmessungen der Signalgeberbefestigungsnut (vergrößerte Ansicht)



Modell	B	C	D	E	F	G	H	J
MHL2-32D	86	110	60	150	220	272	56	202
MHL2-32D1	134	158	108	198	318	370	104	282
MHL2-32D2	178	202	152	242	402	454	148	366





Anm.1) Die J-Abmessung gilt für den geschlossenen Zustand.

Anm.2) Im geschlossenen Zustand unterscheiden sich D1 und D2, da die Kolbenstange vom Fingerende herausgedrückt wird. Die J-Abmessung unterscheidet sich vom Wert, der von der G-Abmessung abgezogen wird.





Pneumatischer Greifer mit großer Öffnungsweite **Serie MHL2**

Abmessungen

MHL2-40D□



* Abmessungen der Signalgeberbefestigungsnut
(vergrößerte Ansicht)



Modell	B	C	D	E	F	G	H	J
MHL2-40D	116	148	80	188	288	348	72	252
MHL2-40D1	174	206	138	246	406	466	130	336
MHL2-40D2	214	246	178	286	486	546	170	450



Anm.) Die J-Abmessung gilt für den geschlossenen Zustand.

Im geschlossenen Zustand unterscheiden sich D1 und D2, da die Kolbenstange vom Fingerende herausgedrückt wird. Die J-Abmessung unterscheidet sich vom Wert, der von der G-Abmessung abgezogen wird.

