



Polyester gevlochten kous, vlamvertragend

- Helagaine HEGPV0

HEGPV0 gevlochten kous wordt gebruikt als naast kabelbescherming ook hoge eisen worden gesteld aan brandveiligheid, bijvoorbeeld in de automobiellindustrie, treinen en andere vormen van (openbaar) vervoer en openbare ruimten.

Hoofdkenmerken

- gevlochten kous vervaardigd uit stevig polyester
- zelfdovend volgens UL94 V0 voor betere brandbescherming
- zeer flexibel
- uitstekende slijtvastheid
- sluit nauw aan om oppervlak



Helagaine HEGPV0 gevlochten kous.

Om uitrafelen te voorkomen adviseren wij de kous te snijden met een heatcutter HSG0, zie pagina 382.

MATERIAAL	Polyester (PBT)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +150 °C, met tussenpozen +200 °C
Smeltpunt	+225 °C
Brandbaarheid	UL94 V0, FMVSS-302
Certificering	CEN/TS 45545-2: 2009, DIN 5510-2, NF F 16-101



TYPE	Min. Ø	Max. Ø	Kleur	Gewicht	Rollengte	Artikelnr.
HEGPV004	3	7	Zwart met witte identificatie draad (BKIDWH)	0,6 kg	100 m	170-30400
HEGPV006	5	11	Zwart met witte identificatie draad (BKIDWH)	0,75 kg	100 m	170-30600
HEGPV008	7	13	Zwart met witte identificatie draad (BKIDWH)	0,9 kg	100 m	170-30800
HEGPV012	11	17	Zwart met witte identificatie draad (BKIDWH)	0,7 kg	50 m	170-31200
HEGPV015	13	20	Zwart met witte identificatie draad (BKIDWH)	0,8 kg	50 m	170-31500
HEGPV020	18	25	Zwart met witte identificatie draad (BKIDWH)	1,1 kg	50 m	170-32000
HEGPV030	35	40	Zwart met witte identificatie draad (BKIDWH)	1,8 kg	50 m	170-33000
HEGPV050	40	60	Zwart met witte identificatie draad (BKIDWH)	2,6 kg	50 m	170-35000
HEGPV040	45	50	Zwart met witte identificatie draad (BKIDWH)	2,2 kg	50 m	170-34000

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs op aanvraag. Voorgesneden lengten op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.