



Données techniques

MUCFPL207-20


Paliers auto-aligneurs

Roulement à billes à insert en acier inoxydable et corps thermoplastique avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité, graisse alimentaire

COMPOSITION DU KIT

MUC207-20FD, FPL207

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	34,8 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	15,5 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	46,9 mm
B - Largeur Bague Intérieure	42,9 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

d - Diamètre arbre	31,75 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	21,5 mm
G - Graisseur	1/4"-28
J - Distance entre trous de fixation	92 mm
L - Largeur / diamètre du logement	118 mm
N - Dimension trou de fixation	13 mm
S - Distance face / centre du palier	17,5 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	22000000 mN
C0 - Capacité de charge statique	12300000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	0,74 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	8.3 N-m

