


T-...M

# Tournevis S1 Fente mécanicien lame ronde

TOURNEVIS



## Description

Lame chromée avec bout traité bruni.

Manche ergonomique bi-matière.

Tête forgée, solidité renforcée.

Repérage rapide de l'empreinte fente grâce à la couleur jaune sur le manche.


Produit conforme aux normes

DIN 5264

NF ISO 2380-1

NF ISO 2380-2

## Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : T-4M100

Empreinte mm	4	I (mm)	100
d (mm)	4	e (mm)	0.8
D (mm)	25	L (mm)	201.7

WWW.SAM.EU



**SAM OUTILLAGE SAS**  
60 Bd Thiers - CS10528  
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1  
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

**SAM**

<b>Poids (g)</b>	46	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : T-55M100			
<b>Empreinte mm</b>	5.5	<b>l (mm)</b>	100
<b>d (mm)</b>	5.5	<b>e (mm)</b>	1
<b>D (mm)</b>	29	<b>L (mm)</b>	212.6
<b>Poids (g)</b>	72	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : T-55M150			
<b>Empreinte mm</b>	5.5	<b>l (mm)</b>	150
<b>d (mm)</b>	5.5	<b>e (mm)</b>	1
<b>D (mm)</b>	29	<b>L (mm)</b>	262.6
<b>Poids (g)</b>	81	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : T-65M100			
<b>Empreinte mm</b>	6.5	<b>l (mm)</b>	100
<b>d (mm)</b>	6.5	<b>e (mm)</b>	1.2
<b>D (mm)</b>	32	<b>L (mm)</b>	222.9
<b>Poids (g)</b>	100	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : T-65M150			
<b>Empreinte mm</b>	6.5	<b>l (mm)</b>	150
<b>d (mm)</b>	6.5	<b>e (mm)</b>	1.2
<b>D (mm)</b>	32	<b>L (mm)</b>	272.9
<b>Poids (g)</b>	112	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : T-8M150			
<b>Empreinte mm</b>	8	<b>l (mm)</b>	150
<b>d (mm)</b>	8	<b>e (mm)</b>	1.2
<b>D (mm)</b>	32	<b>L (mm)</b>	272.9
<b>Poids (g)</b>	126	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : T-8M200			
<b>Empreinte mm</b>	8	<b>l (mm)</b>	200
<b>d (mm)</b>	8	<b>e (mm)</b>	1.2
<b>D (mm)</b>	32	<b>L (mm)</b>	322.9
<b>Poids (g)</b>	140	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : T-10M175			
<b>Empreinte mm</b>	10	<b>l (mm)</b>	175

<b>d (mm)</b>	10	<b>e (mm)</b>	1.6
<b>D (mm)</b>	34	<b>L (mm)</b>	304.6
<b>Poids (g)</b>	190	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : T-10M250			
<b>Empreinte mm</b>	10	<b>l (mm)</b>	250
<b>d (mm)</b>	10	<b>e (mm)</b>	1.6
<b>D (mm)</b>	34	<b>L (mm)</b>	379.6
<b>Poids (g)</b>	230	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispesSAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outilage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)