

ランプブロッ ック

704.950.0B

販売事業者
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/704.950.0...>

お客様の製品:



704.950.0B ランプブロック

電気的特性

規格: スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠

機械的特性

端子: 丸端子

スイッチング ポジション: 2ポジション

締め付けトルク: ねじ端子 0.5 Nm

電線断面図: 最大電線断面積 $2 \text{ mm} \times 2.5 \text{ mm}^2$
スキニングワイヤー 10 mm
撚り線ケーブル $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ の最大線断面積
長さ 10 mm のフェルール付き撚り線のみを使用してください
配線の極性は片方ずつしか許されない

重量: 0.014 kg

周辺条件

IP保護等級: IP00

使用温度: $-40^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$

保存温度: $-40^\circ\text{C} \dots +85^\circ\text{C}$

耐衝撃性: 最大 300 m/s^2 、パルス幅 18 ms (正弦波 EN IEC 60068-2-27)

耐振動性: 最大 100 m/s^2 10 Hz $\sim$ 500 Hz、(正弦波 EN IEC 60068-2-6)

耐候性: 相対湿度、最大95%、結露しないこと

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明: ランプブロック, プラスチック, 丸端子

ハウジング 材質: プラスチック


製品属性: リングケーブルシュー用

ヒント: 長寿命、極めて短い反発時間、安定した接触抵抗を特長。

配線図:



寸法図:



A = ねじ端子
B = スプリングケージ端子 (PIT)
C = プラグイン端子 6.3 mm x 0.8 mm
D = ダブルプラグイン接続 6.3 mm x 0.8 mm