
**RCSMB15/65-XL-FA106** **Roulement auto-aligneur**

Roulements auto-aligneurs RCSM, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

X-life**Information technique****Votre alternative produit actuelle**

instruction de fabrication

FA106

roulement soumis à un contrôle de niveau sonore

dimensions principale & données de performance

d	15 mm	Alésage
D	65,1 mm	Diamètre extérieur
C	25,4 mm	Largeur, bague extérieure
B ₁	28,6 mm	Largeur totale du collier de blocage
C _r	10.100 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	4.750 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	248 N	Limite à la fatigue, radiale
	900 N	Capacité de charge (bague caoutchouc)
≈m	0,195 kg	Poids

Dimensions

S ₁	22,1 mm	Distance piste / collier de blocage
D ₂	35 mm	Diamètre bride amortisseur caoutchouc
d ₃	28,4 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage
P	12,7 mm	Distance piste of amortisseur caoutchouc côté face



facteurs de calcul

f ₀	13	Facteur de calcul
----------------	----	-------------------

information additionnelle

	RAE15-XL-NPP-FA106	Désignation roulement
Shore A	70 °	Dureté amortisseur caoutchouc