


E12506



Câble avec prise femelle

ADOAH120ZDS0015H12



Application		
Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Application	Applications industrielles / automatisation industrielle	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC/DC
Classe de protection		II
Courant de sortie total	[A]	1,5
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	922,5
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		zamac, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
	cycles de courbure	> 2 Mio.
	sollicitation de torsion	360 °/m

E12506



Câble avec prise femelle

ADOAH120ZDS0015H12

Remarques


Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 15 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
GY/PK =	gris/rose
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune
RD/BU =	rouge/bleu