

Bild 2: Aufbau
Figure 2: Design
Figura 2: Diseño
图 2: 结构
Figure 2: Structure
Figura 2: Configurazione
Рисунок 2: Конструкция
Resim 2: Yapı

①	② + ③	④
0,6 x 3,5	0,6 x 3,5	0,6 x 3 / PZ1 / PH1 max. Ø 3,5 mm
1 x 0,2 - 10 mm ²	1 x 0,2 - 4 mm ²	-
1 x 0,2 - 10 mm ²	1 x 0,2 - 2,5 mm ²	-
1 x 0,25 - 6 mm ²	1 x 0,25 - 2,5 mm ²	-
AWG 24 - 8	24 - 12	-
Nm	-	0,04 Nm * ¹⁾
	13 - 15 mm	10 mm

*¹⁾ Endanschlag nicht höher belasten

*¹⁾ Do not subject the end stop to any higher stress

*¹⁾ Carga máxima del tope de fin de carrera

*¹⁾ 末端止挡勿过重负载

*¹⁾ Ne pas appliquer une contrainte plus élevée à la butée de fin de course

*¹⁾ Non caricare ulteriormente l'arresto di fine corsa

*¹⁾ Не превышать нагрузку на концевой упор

*¹⁾ Son dayanağa fazla yüklenmeye

Bild 3: Klemmdaten 10 A

Figure 3: Terminal data, 10 A

Figura 3: Datos de los bornes 10 A

图 3: 端子数据 10 A

Figure 3: Caractéristiques des bornes 10 A

Figura 3: Dati dei morsetti 10 A

Рисунок 3: Информация по клеммам 10 A

Resim 3: Klemms verileri 10 A

Aufbau

①	AC-Eingang
②	DC-Ausgang
③	Signalausgang
④	Potentiometer (24 - 28 V)
⑤	Kontrollleuchte (DC O.K.)
⑥	Hutschienenschieber + Montageöse zum Ausziehen (nur 10 A-Gerät)
⑦	Konvektion (Eigenkonvektion)
⑧	Freiraum oberhalb/unterhalb

Siehe Bild 2 Aufbau (Seite 2)

Betriebsanzeigen/ Meldekontakt

Signalisierung

LED "DC O.K.":

grün: Ausgangsspannung $U_a > 20$ V
gelb: Ausgangsstrom $> 85\% I_{a \text{ nenn}}$

Siehe Bild 7 Signalisierung (Seite 4)

Signalausgang

Signal Aktiv high:

Ausgangsspannung $U_a > 20$ V

Signalausgang: > 18,5 V

Signalbelastbarkeit: 5 mA

Technische Daten

6EP3434-3SB00-0AX0

Eingangsgrößen

Eingangsnennspannung $U_{e \text{ nenn}}$: AC 400 - 500 V,
50 - 60 Hz

Spannungsbereich: AC 320 - 550 V

Eingangsnennstrom $I_{e \text{ nenn}}$:

0,7 - 0,6 A 1,4 - 1,2 A

Erforderliche Absicherung: 3ph gekoppelter Leitungsschutzschalter (IEC 898; für UL: UL489-listed/Kategorie DIVQ) Charakteristik C, oder Leistungsschalter (z. B. Siemens 3RV2... / 3RV27... / 3RV28...), alternativ träge Sicherungen (für UL: UL248-listed):

3 - 16 A 6 - 16 A

Leistungsaufnahme (Wirkleistung) bei Volllast:

267 W 528 W

Ausgangsgrößen

Ausgangsnennspannung $U_{a \text{ nenn}}$: 24 V

Einstellbereich: 24 - 28 V, Einstellung über Potentiometer an der Gerätevorderseite

Ausgangsnennstrom $I_{a \text{ nenn}}$:

10 A 20 A

Derating bei $U_a > U_{a \text{ nenn}}$: 4 % $I_{a \text{ nenn}}/V$

Derating bei $U_e < 340$ V:

- 0,5 % $I_{a \text{ nenn}}/V$

Umgebungsbedingungen

Temperatur für Betrieb: -25 ... 70 °C

Derating bei > 60 °C:

5 % $I_{a \text{ nenn}}/K$ 1 % $I_{a \text{ nenn}}/K$

Feuchte (ohne Kondensation): 5 - 95 %

Überspannungskategorie: II bis 2000 m

Verschmutzungsgrad 2

Structure

①	AC input
②	DC output
③	Signal output
④	Potentiometer (24 - 28 V)
⑤	Indicator light (DC O.K.)
⑥	Mounting rail slider + Withdrawable mounting lugs (only 10 A device)
⑦	Convection (natural convection)
⑧	Clearance above/below

See Figure 2 Design (Page 2)

Status indicators/ signaling contact

Signaling

LED "DC O.K.":

green: Output voltage $U_s > 20$ V
yellow: Output current $> 85\% I_{s \text{ nom}}$

See Figure 7 Signaling (Page 4)

Signalausgang

Signal output

Active high signal:
Output voltage $U_s > 20$ V

Signal output: > 18,5 V

Signal load capacity: 5 mA

Technical data

6EP3434-3SB00-0AX0

Input variables

Rated input voltage $U_{in \text{ rated}}$: 400 - 500 V AC,
50 - 60 Hz

Voltage range: 320 - 550 V AC

Rated input current $I_{in \text{ rated}}$:

0,7 - 0,6 A 1,4 - 1,2 A

Protection required: 3ph coupled miniature circuit breakers (IEC 898; for UL: UL489-listed/Category DIVQ) Characteristic C or circuit breaker (e.g. Siemens 3RV2... / 3RV27... / 3RV28...), alternatively, slow-acting fuses (for UL: UL248-listed):

3 - 16 A 6 - 16 A

Power consumption (active power) at full load:

267 W 528 W

Output variables

Rated output voltage $U_{out \text{ rated}}$: 24 V

Setting range: 24 - 28 V, set using a potentiometer at the front of the device

Rated output current $I_{out \text{ rated}}$:

10 A 20 A

Derating at $U_s > U_{s \text{ nom}}$: 4 % $I_{s \text{ nom}}/V$

Derating at $U_e < 340$ V:

- 0,5 % $I_{s \text{ nom}}/V$

Environmental conditions

Temperature for operation: -25 ... 70 °C

Derating at > 60 °C:

5 % $I_{s \text{ nom}}/K$ 1 % $I_{s \text{ nom}}/K$

Humidity (no condensation): 5 - 95 %

Overvoltage category: II to 2000 m

Pollution degree 2

Diseño

①	Entrada AC
②	Salida DC
③	Salida de señal
④	Potenciómetro (24-28 V)
⑤	Lámpara de control (DC O.K.)
⑥	Corredera de fijación a perfil + Argolla de montaje móvil (solo aparatos de 10 A)
⑦	Convección (natural convección)
⑧	Espacio libre arriba/abajo

Ver Figura 2 Design (Página 2)

结构

①	交流输入
②	输出直流电压
③	信号输出
④	电位计 (24 - 28 V)
⑤	指示灯 (DC O.K.)
⑥	DIN 导轨滑槽 + 可拔出的安装扣 (仅限 10 A 设备)
⑦	对流 (自然对流)
⑧	上方/下方空间

参见 图 2 结构 (页 2)

状态指示灯/信号触点

0,6 x 3,5	0,6 x 3 / PZ1 / PH1 max. Ø 3,5 mm		
	1 x 0,2 - 10 mm ²	-	
	1 x 0,2 - 10 mm ²	-	
	1 x 0,25 - 6 mm ²	-	
AWG	24 - 8	-	
Nm	-	0,04 Nm ^{*)1)}	
	13 - 15 mm	-	

^{*)1)} Endanschlag nicht höher belasten

^{*)1)} Do not subject the end stop to any higher stress

^{*)1)} Carga máxima del tope de fin de carrera

^{*)1)} 末端止挡勿过高负载

^{*)1)} Ne pas appliquer une contrainte plus élevée à la butée de fin de course

^{*)1)} Non caricare ulteriormente l'arresto di fine corsa

^{*)1)} Не превышать нагрузку на концевой упор

^{*)1)} Son dayanağa fazla yüklenmeyin

Bild 4: Klemmdaten 20 A

Figure 4: Terminal data 20 A

Figura 4: Datos de los bornes 20 A

图 4: 端子数据 (20 A)

Figure 4: Caractéristiques des bornes 20 A

Figura 4: Dati dei morsetti 20 A

Рисунок 4: Информация по клеммам 20 A

Resim 4: Klemms verileri 20 A

Schutzfunktion	
Strombegrenzung bei permanenter Überlast	Current limiting for permanent overload
U-I Kennlinie	
Característica U-I	
Abmessungen	
Breite x Höhe x Tiefe in mm:	
70 x 135 x 125	95 x 135 x 150

Protection function	
Strombegrenzung bei permanenter Überlast	Current limiting for permanent overload
U-I characteristic	
Característica U-I	
Dimensions	
Width x height x depth in mm:	
70 x 135 x 125	95 x 135 x 150

Función de protección	
Strombegrenzung bei permanenter Überlast	Limitación de corriente con sobrecarga permanente
Característica U-I	
Característica U-I	
Dimensiones	
Anchura x altura x profundidad en mm:	
70 x 135 x 125	95 x 135 x 150

保护功能	
持续过载时限流	U-I 特性曲线
尺寸	
宽 x 高 x 长 (mm) :	
70 x 135 x 125	95 x 135 x 150

Zubehör

Funktionserweiterung durch Ergänzungsmodule
Redundanzmodul, Puffermodul, Selektivitätsmodul
oder DC UPS möglich.

Accessories

Functionality can be expanded using the following
supplementary modules - redundancy module,
buffer module, selectivity module or DC UPS.

Accesorios

Es posible una ampliación funcional mediante módulos complementarios: módulo de redundancia, módulo de respaldo, módulo de corte selectivo o SAI DC.

附件

补充模块、冗余模块、缓冲模块、选择性模块或直流
UPS，它们可带来多种功能扩展。

Entsorgungsrichtlinien

Verpackung und Packhilfsmittel sind recyclingfähig
und sollten grundsätzlich der Wiederverwertung zu-
geführt werden. Das Produkt selbst darf nicht über
den Hausmüll entsorgt werden.

Disposal guidelines

Packaging and packaging aids can and must always
be recycled. The product itself may not be disposed
of by means of domestic refuse.

Directivas de eliminación de residuos

Todo el material usado para el embalaje es recicla-
ble, por lo que debería separarse para su reutiliza-
ción. El producto propiamente dicho no deberá eli-
minarse a través de la basura doméstica.

废弃处理原则

包装材料和辅助材料都是可循环利用的，原则上应再
利用。产品本身不得作为生活垃圾处置。

Service und Support

Weiterführende Hinweise erhalten Sie über die
Homepage (<https://support.industry.siemens.com>)

Service and Support

You can obtain additional information from the
home page (<https://support.industry.siemens.com>)

Servicio técnico y asistencia

Encontrará información adicional en la página web
(<https://support.industry.siemens.com>)

服务与支持

请通过以下方式获取更多提示信息：主页
(<https://support.industry.siemens.com>)




Bild 5: Eingang
Figure 5: Input
Figura 5: Entrada
图 5: 输入
Figure 5: Entrée
Figura 5: Ingresso
Рисунок 5: Вход
Resim 5: Giriş




Bild 6: Ausgang
Figure 6: Output
Figura 6: Salida
图 6: 输出
Figure 6: Sortie
Figura 6: Uscita
Рисунок 6: Выход
Resim 6: Çıkış




Bild 7: Signalisierung
Figure 7: Signaling
Figura 7: Señalización
图 7: 信号指示
Figure 7: Signalisation
Figura 7: Segnalazione
Рисунок 7: Сигналы
Resim 7: Sinyalizasyon

Description

L'alimentation SITOP est un appareil encastrable avec degré de protection IP20, classe de protection I. Alimentation à découpage au primaire pour raccordement au réseau CA triphasé (réseau TN ou TT selon IEC 60364-1, réseau IT selon IEC 60364-1 dans les applications IEC 61204-7) avec une tension nominale de 400 - 500 V CA (réseau IT 400 V), 50 - 60 Hz ; tension de sortie de 24 V CC, libre de potentiel, protégée contre les courts-circuits et la marche à vide.

Voir Figure 1 Vue de l'appareil (Page 1)

Descrizione

L'alimentatore SITOP è un apparecchio da incasso con grado di protezione IP20 e classe di protezione I. Si tratta di un alimentatore a commutazione del primario da collegare alla rete alternata trifase (rete TN o TT secondo IEC 60364-1, rete IT secondo IEC 60364-1 in applicazioni IEC 61204-7) con tensione nominale 400 - 500 V AC (rete IT 400 V), 50 - 60 Hz, tensione di uscita 24 V DC, a potenziale zero, a prova di cortocircuito e resistente al funzionamento a vuoto.

Vedere Figura 1 Vista dell'apparecchio (Pagina 1)

Описание

Блоки питания SITOP представляют собой встраиваемые устройства со степенью защиты IP20 и классом защиты I. Блок питания с первичной синхронизацией для подключения к 3-фазной сети переменного тока (сеть TN, TT по IEC 60364-1, сеть IT по IEC 60364-1 в вариантах применения IEC 61204-7) с номинальным напряжением 400-500 В переменного тока (сеть IT 400 В), 50-60 Гц; выходное напряжение 24 В пост. тока, с нулевым потенциалом, с защитой от короткого замыкания и работы вхолостую.

См. Рисунок 1 Внешний вид устройства (Страница 1)

Açıklama

SITOP güç kaynağı, koruma türü IP20 ve koruma sınıfı I olan bir montaj cihazıdır. 400 - 500 V AC (IT ağı 400 V), 50 - 60 Hz nominal gerilimli 3 fazlı alternatif akım şebekesine (IEC 60364-1 uyarınca TN, TT ağı, IEC 61204-7 uygulamalarında IEC 60364-1 uyarınca IT ağı) bağlılık için primer frekans kontrollü elektrik beslemesi; çıkış gerilimi 24 V DC, potansiyelsiz, kısa devre ve boşta çalışmaya dayanıklı.

Bkz. Resim 1 Cihaz görünümü (Sayfa 1)

Consignes de sécurité

IMPORTANT

L'exploitation de cet appareil / ce système dans les meilleures conditions de fonctionnement et de sécurité suppose un transport, un stockage, une installation et un montage adéquats, ainsi qu'une manipulation soignueuse et un entretien rigoureux. Cet appareil / ce système ne peut être configuré et exploité qu'à condition de respecter les instructions et les avertissements figurant dans la documentation technique correspondante. L'installation et la mise en service de l'appareil / du système doivent impérativement être effectuées par des personnes qualifiées.

Avvertenze di sicurezza

ATTENZIONE

Il funzionamento ineccepibile e sicuro di questo apparecchio/sistema presupone un trasporto corretto, un immagazzinaggio idoneo, nonché un'installazione, un montaggio, un utilizzo e una manutenzione accurati. Questo apparecchio/sistema deve essere installato e impiegato nel pieno rispetto delle istruzioni e delle avvertenze riportate nella documentazione tecnica pertinente. L'apparecchio/il sistema può essere installato e messo in servizio solo da personale qualificato.

Указания по безопасности

ВНИМАНИЕ

Условием надежной и бесперебойной эксплуатации данного устройства/системы является надлежащая транспортировка, хранение, установка, монтаж, а также аккуратное обращение и добросовестный уход. Установка и эксплуатация данного устройства/системы должны осуществляться только согласно указаниям и предупреждениям из соответствующей технической документации. Установка и ввод в эксплуатацию устройства/системы должны выполняться только квалифицированным персоналом.

Güvenlik uyarıları

DİKKAT

Bu cihazın/sistemin kusursuz ve güvenli çalıştırılması, taşıma, doğru depolama, kurulum ve montaj işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını ve cihazın özenle kullanılmasını ve bakımını gerektirir. Bu cihaz/sistem sadece, ilgili teknik dokümantasyonda belirtilen talimatlar ve uyarılar dikkate alınarak kurulabilir ve çalıştırılabilir. Cihazı/sistemi sadece kalifiye personel kurabilir ve işletme alabilir.

Fixation

Fixation sur rail DIN TH35-15/7,5 (EN 60715) ou montage mural à l'aide d'un œillet escamotable (seulement appareil 10 A). Le dispositif doit être monté de sorte que les bornes d'entrée se trouvent en bas et celles de sortie en haut. Un espace libre minimal de 45 mm doit être conservé en dessous et au-dessus de l'appareil (profondeur de goulotte max. 50 mm).

Voir Figure 8 Montage (Page 4)
Voir Figure 9 Montage mural (Page 5)

Montaggio

Montaggio su guida profilata normalizzata TH35-15/7,5 (EN 60715) o montaggio a parete con occhiello sfiduciabile (solo apparecchi 10 A). L'apparecchio va montato con i morsetti d'ingresso in basso ed i morsetti di uscita in alto. Sopra e sotto l'apparecchio deve restare uno spazio libero di almeno 45 mm (profondità max. della canalina dei cavi: 50 mm).

Vedere Figura 8 Montaggio (Pagina 4)
Vedere Figura 9 Montaggio a parete (Pagina 5)

Монтаж

Монтаж на DIN-рейку TH35-15/7,5 (EN 60715) или настенный монтаж с выдвижной подъемной петлей (только прибор 10 A). Прибор необходимо монтировать таким образом, чтобы входные клеммы были внизу, а выходные клеммы - вверху. Над и под устройством необходимо оставить свободное пространство, минимум 45 мм (макс. глубина кабельного канала 50 мм).

См. Рисунок 8 Монтаж (Страница 4)
См. Рисунок 9 Настенный монтаж (Страница 5)

Montaj

TH35-15/7,5 montaj raya montaj (EN 60715) veya çekilebilir montaj halkası ile duvara montaj (sadece 10 A cihaz). Cihaz, giriş klemensleri alta ve çıkış klemensleri üstte olacak şekilde monte edilmelidir. Cihazın altında ve üstünde en az 45'er mm'lik bir boşluk olması sağlanmalıdır (maks. kablo kanalı derinliği 50 mm).

Bkz. Resim 8 Montaj (Sayfa 4)
Bkz. Resim 9 Duvara montaj (Sayfa 5)

Raccordement

ATTENTION

Avant de débuter les travaux d'installation ou de maintenance, couper l'interrupteur principal de l'installation et le protéger contre tout réenclenchement. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves en cas de contact avec des pièces sous tension. Actionner le potentiomètre uniquement à l'aide d'un tournevis isolé.

Collegamento

AVVERTENZA

Prima dell'inizio dei lavori di installazione o manutenzione è necessario disinserire l'interruttore principale dell'impianto e assicurarlo contro la reinserzione. In caso di mancata osservanza, il contatto con parti sotto tensione può provocare la morte o gravi lesioni personali. È consentito azionare il potenziometro solo utilizzando un cacciavite isolato.

Подключение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Перед началом проведения работ по установке или техническому обслуживанию и ремонту необходимо отключить главный выключатель технологической установки и заблокировать его от несанкционированного включения. При несоблюдении этого правила прикосновение к токоведущим частям может повлечь за собой смерть или тяжелые телесные повреждения. Изменение положения потенциометра допустимо только с помощью изолированной отвертки.

Bağlantı

İKAZ

Montaj ve bakım çalışmalarına başlamadan önce sistemin ana şalteri kapatılmalı ve tekrar çalışmaya karşı emniyete alınmalıdır. Bu kurala uyulmaması durumunda, gerilim taşıyan parçalara temas sonucu ölüm veya ağır bedensel yaralanma durumlarıyla karşılaşılabilir. Potansiyometre yalnızca yalıtımlı tornavidayla çalıştırılabilir.

Bild 8: Einbau
Figure 8: Installation
Figura 8: Incorporación
图 8: 安装
Figure 8: Montage
Figura 8: Montaggio
Рисунок 8: Монтаж
Resim 8: Montaj



L'installation des appareils doit se faire en conformité avec les prescriptions nationales applicables.
Remarque importante : Un fusible, un disjoncteur de ligne ou un disjoncteur moteur doit être prévu en entrée.
Le raccordement de la tension d'alimentation doit être réalisé conformément aux norme IEC 60364. Utiliser un fil de cuivre homologué pour 90 °C. UL 508 : utiliser un fil de cuivre homologué pour 60/75 °C.

Voir Figure 5 Entrée (Page 3)
Voir Figure 6 Sortie (Page 3)
Voir Figure 3 Caractéristiques des bornes 10 A (Page 2)
Voir Figure 4 Caractéristiques des bornes 20 A (Page 3)
*) Ne pas appliquer une contrainte plus élevée à la butée de fin de course

Structure

①	Entrée CA
②	Sortie CC
③	Sortie de signal
④	Potentiomètre (24 - 28 V)
⑤	Témoin lumineux (DC O.K.)
⑥	Coulisseau de fixation sur rail DIN + Œillet de montage escamotable (seulement appareil 10 A)
⑦	Convection (convection naturelle)
⑧	Espace libre au-dessus / en dessous

Voir Figure 2 Structure (Page 2)

Témoins de fonctionnement / contact de signalisation

Signalisation
LED "DC O.K.": vert : tension de sortie $U_s > 20$ V jaune : courant de sortie > 85 % $I_{s \text{ nom}}$
Voir Figure 7 Signalisation (Page 4)
Sortie de signal
Signal Actif high : Tension de sortie $U_s > 20$ V Sortie de signal : > 18,5 V Intensité admissible de signal : 5 mA

Caractéristiques techniques

6EP3434-3SB00-0AX0	6EP3436-3SB00-0AX0
Grandeur d'entrée	
Tension d'entrée nominale $U_{e \text{ nom}} : 400 - 500$ V CA, 50 - 60 Hz	
Plage de tension : 320 - 550 V CA	
Courant d'entrée nominal $I_{e \text{ nom}} :$	
0,7 - 0,6 A	1,4 - 1,2 A
Protection par fusible requise : disjoncteur modulaire couplé 3ph. (IEC 898 ; pour UL : homologué UL489/catégorie DIVQ) caractéristique C, ou disjoncteur (p. ex. Siemens 3RV2... / 3RV27... / 3RV28...), fusibles à action retardée en option (pour UL : homologué UL248) :	
3 - 16 A	6 - 16 A
Puissance absorbée (puissance active) à pleine charge :	
267 W	528 W

Per l'installazione degli apparecchi occorre rispettare le normative nazionali vigenti.
Avvertenza importante: sul lato di ingresso si deve predisporre un fusibile, un interruttore magnetotermico o un salvamotore.
L'allacciamento della tensione di alimentazione deve essere eseguito in conformità alle norme IEC 60364. Utilizzare filo in rame omologato per 90 °C. UL 508: Utilizzare filo in rame omologato per 60/75 °C.

Vedere Figura 5 Ingresso (Pagina 3)
Vedere Figura 6 Uscita (Pagina 3)
Vedere Figura 3 Dati dei morsetti 10 A (Pagina 2)
Vedere Figura 4 Dati dei morsetti 20 A (Pagina 3)
*) Non caricare ulteriormente l'arresto di fine corsa

При установке устройств следует соблюдать соответствующие региональные предписания.
Важное указание: Со стороны входа необходимо предусмотреть предохранитель, линейный выключатель или автоматический выключатель защиты двигателя.
Подсоединение напряжения питания должно быть выполнено в соответствии с IEC 60364. Использовать медный провод с допуском на 90 °C. UL 508: Использовать медный провод с допуском на 60/75 °C.

См. Рисунок 5 Вход (Страница 3)
См. Рисунок 6 Выход (Страница 3)
См. Рисунок 3 Информация по клеммам 10 А (Страница 2)
См. Рисунок 4 Информация по клеммам 20 А (Страница 3)
*) Не превышать нагрузку на концевой упор

Cihazların kurulumu için ülkelere özgü ilgili yönetmelipler dikkate alınmalıdır.
Önemli not: Giriş tarafında bir sigorta, minyatür devre kesici veya motor devre kesicisi öngörülmelidir.
Besleme geriliminin bağlantısı, IEC 60364 standartlarına uygun olarak yapılmalıdır.
90 °C'e uygun bakır tel kullanın.
UL 508 60/75 °C'e uygun bakır tel kullanın.

Bkz. Resim 5 Giriş (Sayfa 3)
Bkz. Resim 6 Çıkış (Sayfa 3)
Bkz. Resim 3 Klemens verileri 10 A (Sayfa 2)
Bkz. Resim 4 Klemens verileri 20 A (Sayfa 3)
*) Son dayanağı daha fazla yük uygulamayı

Yapı

①	AC girişi
②	DC çıkışı
③	Sinyal çıkışı
④	Potansiyometre (24 - 28 V)
⑤	Kontrol lambası (DC O.K.)
⑥	Ползун для DIN-рейки + Выдвижная монтажная петля (только прибор 10 А)
⑦	Конвекция (самоконвекция)
⑧	Свободное пространство сверху/снизу

См. Рисунок 2 Конструкция (Страница 2)

Bkz. Resim 2 Yapı (Sayfa 2)

Struttura

①	Ingresso AC
②	Uscita DC
③	Uscita di segnale
④	Potenziometro (24 - 28 V)
⑤	Spia di controllo (DC O.K.)
⑥	Dispositivo di aggancio per guida profilata + Occhiello di montaggio da sfilare (solo apparecchi 10 A)
⑦	Convezione (convezione naturale)
⑧	Spazio libero superiore/inferiore

Vedere Figura 2 Configurazione (Pagina 2)

Indicatori di funzionamento/ contatto di segnalazione

Segnalazione
LED "DC O.K.": vert : tensione di uscita $U_u > 20$ V giallo: corrente di uscita > 85 % $I_{u \text{ nom}}$
Vedere Figura 7 Segnalazione (Pagina 4)
Uscita segnale
Segnale attivo high: Tensione di uscita $U_u > 20$ V
Uscita segnale: > 18,5 V
Capacità di carico del segnale: 5 mA

Dati tecnici

6EP3434-3SB00-0AX0	6EP3436-3SB00-0AX0
Grandezze di ingresso	
Tensione di ingresso nominale $U_{i \text{ nom}} :$ 400 - 500 V CA, 50 - 60 Hz	
Campo di tensione: AC 320 - 550 V	
Corrente di ingresso nominale $I_{i \text{ nom}} :$	
0,7 - 0,6 A	1,4 - 1,2 A
Protezione par fusible requise : disjoncteur modulaire couplé 3ph. (IEC 898 ; pour UL : homologué UL489/catégorie DIVQ) caractéristique C, ou disjoncteur (p. ex. Siemens 3RV2... / 3RV27... / 3RV28...), fusibles à action retardée en option (pour UL : homologué UL248) :	
3 - 16 A	6 - 16 A
Potenza assorbita a pieno carico (potenza attiva):	
267 W	528 W

При установке устройств следует соблюдать соответствующие региональные предписания.
Важное указание: Со стороны входа необходимо предусмотреть предохранитель, линейный выключатель или автоматический выключатель защиты двигателя.

Подсоединение напряжения питания должно быть выполнено в соответствии с IEC 60364.

Использовать медный провод с допуском на 90 °C. UL 508: Использовать медный провод с допуском на 60/75 °C.

См. Рисунок 5 Вход (Страница 3)
См. Рисунок 6 Выход (Страница 3)
См. Рисунок 3 Информация по клеммам 10 А (Страница 2)
См. Рисунок 4 Информация по клеммам 20 А (Страница 3)

*) Не превышать нагрузку на концевой упор

Рабочая индикация/ сигнальный контакт

Сигналы
Светодиод «DC O.K.»: зеленый: Выходное напряжение $U_a > 20$ В желтый: Выходной ток > 85 % $I_{a \text{ nom}}$
Vedere Figura 7 Сигналы (Страница 4)
Сигнальный выход
Сигнал активен, высокий уровень: Выходное напряжение $U_a > 20$ В
Сигнальный выход: > 18,5 V
Допустимая сигнальная нагрузка: 5 mA

Технические характеристики

6EP3434-3SB00-0AX0	6EP3436-3SB00-0AX0
Входные величины	
Номинальное входное напряжение $U_{e \text{ nom}}:$ Переменный ток 400 - 500 В, 50 - 60 Гц	
Диапазон напряжений: 320 - 550 В переменного тока	
Nominalnyy vvedennyj tok $I_{e \text{ nom}}:$	
0,7 - 0,6 A	1,4 - 1,2 A
Необходимое устройство защиты: 3 ф сопряженный модульный автоматический выключатель для защиты линий (IEC 898; для UL: UL489-listed/kатегория DIVQ) характеристика C, или автоматический выключатель (например, Siemens 3RV2... / 3RV27... / 3RV28...), альтернативные инерционные предохранители (для UL: UL248-listed):	
3 - 16 A	6 - 16 A
Потребляемая мощность (активная мощность) при полной нагрузке:	
267 Вт	528 Вт

Teknik veriler

6EP3434-3SB00-0AX0	6EP3436-3SB00-0AX0
Giriş büyüklükleri	
Nominal giriş gerilimi $U_{e \text{ nominal}}:$ AC 400 - 500 V, 50 - 60 Hz	
Gerilim aralığı: AC 320 - 550 V</td	

Grandeurs de sortie	
Tension de sortie nominale $U_{s\text{ nom}}$: 24 V	
Plage de réglage : 24 à 28 V, réglage par potentiomètre en face avant de l'appareil	
Courant de sortie nominal $I_{s\text{ nom}}$:	
10 A	20 A
Déclassement pour $U_s > U_{s\text{ nom}}$: 4 % $I_{s\text{ nom}}/V$	
Déclassement pour $U_e < 340$ V :	
-	0,5 % $I_{s\text{ nom}}/V$
Conditions ambiantes	
Température de service : -25 ... 70 °C	
Déclassement pour > 60 °C :	
5 % $I_{s\text{ nom}}/K$	1 % $I_{s\text{ nom}}/K$
Humidité (sans condensation) : 5 - 95 %	
Catégorie de surtension : II jusqu'à 2000 m	
Degré de pollution 2	
Fonction de protection	
Limitation de courant avec surcharge permanente	
Caractéristique U-I	
Dimensions	
Largeur x hauteur x profondeur en mm :	
70 x 135 x 125	95 x 135 x 150

Accessoires

L'extension fonctionnelle est possible au moyen des modules d'extension : module de redondance, module tampon, module de coupure sélective ou ASI CC.

Directives de recyclage

L'appareil et son emballage sont tous recyclables et doivent donc être traités par une filière de recyclage. Il est interdit de se débarrasser de l'appareil via les déchets domestiques.

SAV et assistance

Des informations supplémentaires sont disponibles sur la page d'accueil (<https://support.industry.siemens.com>)

Grandezze di uscita	
Tensione di uscita nominale $U_{u\text{ nom}}$: 24 V	
Campo di regolazione: 24 - 28 V, regolazione tramite potenziometro sul lato frontale dell'apparecchio	
Corrente di uscita nominale $I_{u\text{ nom}}$:	
10 A	20 A
Derating con $U_u > U_{u\text{ nom}}$: 4 % $I_{u\text{ nom}}/V$	
Derating con $U_i < 340$ V:	
-	0,5 % $I_{u\text{ nom}}/V$
Condizioni ambientali	
Temperatura di esercizio: -25 ... 70 °C	
Derating a temperature > 60 °C:	
5 % $I_{u\text{ nom}}/K$	1 % $I_{u\text{ nom}}/K$
Umidità (senza condensa): 5 - 95 %	
Categoria di sovrattensione: II fino a 2000 m	
Grado di inquinamento 2	
Funzione di protezione	
Limitazione di corrente con sovraccarico permanente	
Curva caratteristica U-I	
Dimensioni	
Larghezza x altezza x profondità in mm:	
70 x 135 x 125	95 x 135 x 150

Accessori

Ampliamento delle funzioni possibile tramite moduli aggiuntivi: modulo di ridondanza, modulo buffer, modulo selettivo o modulo DC UPS.

Direttive sullo smaltimento

L'imballaggio e i materiali ausiliari di imballaggio utilizzati sono riciclabili e devono quindi essere destinati al riciclaggio. Questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti ordinari.

Service & Support

Per ulteriori informazioni vedere la homepage (<https://support.industry.siemens.com>)

Выходные величины	
Номинальное выходное напряжение $U_{a\text{ nom}}$: 24 В	
Диапазон настройки: 24 - 28 В, установка с помощью потенциометра на передней стороне устройства	
Номинальный выходной ток $I_{a\text{ nom}}$:	
10 A	20 A
Снижение номинальных значений при $U_a > U_{a\text{ nom}}$: 4 % $I_{a\text{ nom}}/V$	
Снижение номинальных значений при $U_e < 340$ В:	
-	0,5 % $I_{a\text{ nom}}/V$
Условия окружающей среды	
Рабочая температура: -25 ... 70 °C	
Снижение номинальных значений при > 60 °C:	
5 % $I_{a\text{ nom}}/K$	1 % $I_{a\text{ nom}}/K$
Влажность (без конденсата): 5 - 95 %	
Категория перенапряжения: II до 2000 м	
Степень загрязнения 2	
Защитная функция	
Ограничение тока при постоянной перегрузке	
Характеристика U-I	
Размеры	
Ширина x высота x глубина в мм:	
70 x 135 x 125	95 x 135 x 150

Принадлежности

Возможно функциональное расширение за счет дополнительных модулей – модуля резервирования, буферного модуля, селективного модуля или ИБП постоянного тока.

Указания по утилизации

Упаковка и вспомогательные упаковочные средства пригодны для переработки и вторичного использования и должны отправляться на переработку. Запрещается утилизировать изделие как бытовой отход.

Сервис и поддержка

Дополнительные указания можно получить на домашней странице (<https://support.industry.siemens.com>)

Çıkış büyüklikleri	
Nominal çıkış gerilimi $U_{a\text{ nominal}}$: 24 V	
Ayar aralığı: 24 - 28 V, cihazın ön tarafındaki potansiyometre üzerinden ayar	
Nominal çıkış akımı $I_{a\text{ nominal}}$:	
10 A	20 A
$U_a > U_{a\text{ nominal}}$ 'deki derating: % 4 $I_{a\text{ nominal}}/V$	
$U_e < 340$ V'de derating:	
-	% 0,5 $I_{a\text{ nominal}}/V$
Ortam koşulları	
İşletim sıcaklığı: -25 ... 70 °C	
> 60 °C'de derating:	
% 5 $I_{a\text{ nominal}}/K$	% 1 $I_{a\text{ nominal}}/K$
Nem (yoğuşma olmadan): % 5 - 95	
Aşırı gerilim kategorisi: II - 2000 m	
Kirilik derecesi 2	
Koruma fonksiyonu	
Sürekli aşırı yükte akım sınırlaması	
U-I karakteristik eğrisi	
Ebatlar	
Genişlik x Yükseklik x Derinlik, mm:	
70 x 135 x 125	95 x 135 x 150

Aksesuarlar

Ekleme modüllerle, yedek modüllerle, besleme modüleyle, seccilik modülüyle DC KGK ile fonksiyon genisletmesi mümkündür.

Bertaraf direktifleri

Ambalaj ve paket gereçleri geri dönüştürülebilir maddelelerdir ve geri dönüşüm zincirine verilmelidir. Ürünün kendisi normal ev çöpüne atılarak bertaraf edilmelidir.

Servis ve destek

Ayrıntılı bilgileri Ana sayfada (<https://support.industry.siemens.com>) bulabilirsiniz