


HK4016

Douille à aiguilles

Douilles à aiguilles HK, selon DIN 618/ISO 3245

Information technique



Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	Sans
trou de lubrification	Sans
revêtement	Sans
joint	Sans

dimensions principale & données de performance

F_w	40 mm	Diamètre sous rouleaux
D	47 mm	Diamètre extérieur
C	16 mm	Largeur
C_r	20.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	38.500 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	5.100 N	Limite à la fatigue, radiale
n_G	6.600 1/min	vitesse limite
$n_{G\text{ Grease}}$	3.950 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
n_{gr}	5.000 1/min	Vitesse de base
$\approx m$	39,3 g	Poids

Dimensions

C_1	16 mm	Largeur, bague extérieure
r_{min}	0,8 mm	Dimension minimum de chanfrein



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	140 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

SD40X47X4	Bague d'étanchéité
G40X47X4	Bague d'étanchéité 2
LR35X40X16,5	Bagues intérieures LR adaptées
IR35X40X17-XL	Bagues intérieures IR adaptées

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement