

# ZAP 25 T - Crimpwerkzeug, pneumatisch



1203123

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1203123>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Pneumatische Presszange, als Tischgerät, für Aderendhülsen nach DIN 46228-1: 1992-08 und DIN 46228-4: 1990-09, für Leiterquerschnitt 0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup>



## Ihre Vorteile

- Diese Presszangen sind speziell für das Vorkonfektionieren von Leitern entwickelt worden
- Die Auslösung des Pressvorganges erfolgt durch ein Fußventil
- Für den schnellen Zugriff auf die Aderendhülsen sorgen zwei integrierte Aufnahmebehälter

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1203123
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3232
GTIN	4017918018092
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2.908 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2.908 g
Zolltarifnummer	84671900
Ursprungsland	DE

# ZAP 25 T - Crimpwerkzeug, pneumatisch



1203123

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1203123>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpautomat
Verpressung	trapezförmig
Luftverbrauch je Pressung	0,2 l
Pressdruckbereich	4,00 bar ... 6,00 bar
Produkteigenschaft	Start des Crimpzyklus mittels Fußschalter Duo-Pressgesenk für frontale und seitliche Leitereinführung 1 Gesenknest Integrierte Greifschale für Aderendhülsen Gesenkbreite: 12 mm Einführtrichter ermöglicht einfache Positionierung

### Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich	0 Hz
-----------------	------

### Anschlussdaten

Leiteranschluss	
Querschnittsbereich metrisch	0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (2 x 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> )

### Maße

Breite	140 mm
Höhe	70 mm
Länge	200 mm

# ZAP 25 T - Crimpwerkzeug, pneumatisch

1203123

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1203123>



## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1203123>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01549



**EAC**

Zulassungs-ID: 0278662

# ZAP 25 T - Crimpwerkzeug, pneumatisch

1203123

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1203123>



## Klassifikationen

### ECCLASS

ECCLASS-13.0	17130101
ECCLASS-15.0	17130101

### ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# ZAP 25 T - Crimpwerkzeug, pneumatisch

1203123

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1203123>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)