

HC-COM-CHWS-1TTM25-EL-AL - 壳体

1078595

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1078595>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



法兰式外壳 COM , 带单锁扣 , 标识材料: 压铸铝 , 耐盐水 , 电缆出线: 1 , 直头 , 1x M25 , 高度: 68 mm , 电缆密封: 无 , 标准

优势

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

商业数据

| | |
|-------------|------------------|
| 订货号 | 1078595 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7APP |
| 产品关键代码 | AF7APP |
| 目录页面 | 页码653 (C-2-2019) |
| GTIN | 4055626794136 |
| 单件重量 (含包装) | 87.8 g |
| 单件重量 (不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | CN |

HC-COM-CHWS-1TTM25-EL-AL - 壳体



1078595

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1078595>

技术数据

产品属性

| | |
|--------|--------|
| 产品类型 | 带锁扣的外壳 |
| 外壳类型 | 法兰式外壳 |
| 产品系列 | HC-COM |
| 应用 | 标准 |
| 类型 | COM |
| 出线口编号 | 1 |
| 螺钉连接类型 | 1x M25 |
| 型号 | 高型设计 |
| 电缆出口 | 直头 |
| Pg螺钉连接 | 无 |

尺寸

| 尺寸图 | |
|-----|---------|
| | |
| 宽度 | 39 mm |
| 高度 | 68 mm |
| 长度 | 48.8 mm |

材料规格

| | |
|----------------|-----------|
| 阻燃等级 , 符合UL 94 | V0 (互锁) |
| 密封材料 | NBR |
| 外壳材料 | 压铸铝 , 耐盐水 |
| 锁扣材料 | PA |

机械特性

| 机械参数 | |
|--------|--------|
| 螺钉连接类型 | 1x M25 |
| 锁紧类型 | 锁扣 |

环境和真实条件

| 环境条件 | |
|-----------|-------------------|
| 保护等级 | IP66 |
| 冲击强度 | IK06 |
| 环境温度 (运行) | -40 °C ... 125 °C |

HC-COM-CHWS-1TTM25-EL-AL - 壳体




1078595

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1078595>

图纸

尺寸图



HC-COM-CHWS-1TTM25-EL-AL - 壳体

1078595

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1078595>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1078595>



cUL认证

认证ID: E255026



UL认证

认证ID: E255026

cULus认证

HC-COM-CHWS-1TTM25-EL-AL - 壳体



1078595

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1078595>

分类

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn