

Presentazione

Gamma	New Unica
Tipo prodotto	Termostato
Applicazione	Floor
Presentazione del dispositivo	Meccanismo
Colore	Antracite (RAL 7021)
Attrezzature fornite	10 kOhm NTC sensor with 4 m cable

Caratteristiche tecniche

Tipo tecnologia	Elettronico
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA +/- 10 % a 50 Hz
Corrente di interruzione carico	Resistivo: 10 A 1 (2300 W)
Numero di moduli	2 moduli
Tipo di controllo	Controller elettronico
Funzione disponibile	Con riduzione della temperatura
Capacità di connessione a serraggio	<= 2 x 2,5 mm ² per flessibile cavi <= 2 x 2,5 mm ² per rigido cavi
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite
LED di stato	1 LED (verde) presenza di tensione 1 LED (rosso) applicazione per riscaldamento
Marcatura	USCITA L+N Sensor
Temperatura programmabile	No
Intervallo regolazione temperatura	5...45 °C
Precisione di misura	0,5 °C
Materiale	PC (polycarbonato) GF10 FR: carcassa Metallo: morsetti Thermoplastic ABS-UV stabilised: piastra centrale
Trattamento superficiale	Painted
Finitura superficie	Opaco
Montaggio dispositivo	Incasso
Tipologia fissaggio	Fissaggio
Minimum mounting height	1,3 m
Profondità	47 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	45 mm
Profondità di incasso	33 mm
Canale mirato	Professionale
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK01
Temperatura ambiente	5...45 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Norme di riferimento	Direttiva EMC Direttiva Bassa Tensione EN 607320-2-9

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	In corso di indagine
Sustainable packaging	Yes