



capteur de proximité SME-8-ZS-KL-LED-24

N° de pièce: 171169

FESTO

Electrique, à contact Reed, conception à 2 fils, pour actionneurs à rainure en T, avec câble.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Forme	pour rainure en T
Conforme à la norme	EN 60947-5-2
Agrément	RCM Mark
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Principe de mesure	Contact Reed magnétique
Température ambiante	-40 ... 60 °C
Sortie TOR	bipolaire à contact LED sans fonction
Fonction d'élément de commutation	Normalement ouvert
Reproductibilité de la valeur de commutation	+/- 0,1 mm
Temps d'activation	<= 0,5 ms
Temps de désactivation	0,03 ms
Fréquence de commutation max.	800 Hz
Courant de sortie max.	80 mA
Pouvoir de coupure CC max.	2,16 W
Chute de tension	<= 3,5 V
Résistance aux courts-circuits	non
Résistance aux surcharges	non disponible
Plage de tension de service CC	12 ... 27 V
Protection contre les inversions de polarité	non
Connexion électrique	Câble à 2 conducteurs
Sens de départ du raccord	dans l'axe
Longueur de câble	2,5 m
Matériau gaine du câble	TPE-U(PUR)
Mode de fixation	bloqué dans la rainure en T enfichable dans la rainure sur la longueur
Couple de serrage	0,2 Nm
Poids du produit	27,9 g
Matériau corps	Résine époxy PC PET Acier fortement allié inoxydable
Témoin d'état de commutation	LED jaune
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 60 °C
Degré de protection	IP67
Tension d'isolement	50 V
Résistance aux tensions transitoires	0,8 kV
Degré d'encrassement	3