


特点

- Coil
- 最大 0.8 mm 的电线直径端为方形和非接地端
- 电线直径端数 1.00mm 以上为方形和接地
- 由右螺旋角制成
- 弹簧可直接放置在杆产品上

RS Pro y 压缩弹簧、5.5 毫米 x 13.5 毫米、0.61 n/mm

RS 号: 751-629



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro 系列压缩弹簧、有多种尺寸和长度、有闭合和接地两种类型、不是接地两种类型。压缩弹簧非常受欢迎、因为它们可以在小空间中存储大量能量、使其特别适用于各种用途。

一般规格

材料	钢合金
结束	已关闭
应用	圆珠笔、车辆、移动电话、阀门、电气开关

机械规格

外径	13.5mm
电线直径	1mm
自由长度	55.5mm
最小工作长度	19.4mm
最小工作长度时的负载	21.97N
弹簧施量	0.61N/mm

认证

合规性 / 认证	din 2095 (2 级)
----------	------------------



RS Stock No.	Free Length	Outside Diameter	Spring Rate	Minimum Working Length
751499	38.5 mm	5.63 mm	0.7N/mm	16.2 mm
751506	54 mm	6.93 mm	0.63N/mm	17.7 mm
751534	36 mm	5.8 mm	1.8N/mm	21.5 mm
751540	68 mm	8.8 mm	0.44N/mm	23.8 mm
751556	45.5 mm	10.8 mm	0.49N/mm	14.3 mm
751562	34.5 mm	6 mm	4.4N/mm	24.6 mm
751578	30.5 mm	7.3 mm	3.26N/mm	19.9 mm
751584	28.5 mm	9 mm	2.33N/mm	14.3 mm
751590	59 mm	9 mm	1.08N/mm	28.3 mm
751607	26 mm	11 mm	1.85N/mm	11.2 mm
751613	56 mm	11 mm	0.81N/mm	22.4 mm
751629	55.5 mm	13.5 mm	0.61N/mm	19.4 mm
751641	22 mm	9.25 mm	8.92N/mm	10.5 mm
751657	69 mm	9.25 mm	2.69N/mm	30 mm