

STTBS 2,5-PE - 接地端子

3038480

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038480>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



接地端子， 连接量: 4， 接线方式: 回拉式弹簧连接， 第一和第二层， 横截面: 0.08 mm² - 4 mm²， 安装方式: NS 35/7,5， NS 35/15， 颜色: 黄绿相间

优势

- 提供两种大面积标识

商业数据

订货号	3038480
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2124
产品关键代码	BE2124
目录页面	页码221 (C-1-2019)
GTIN	4017918906900
单件重量 (含包装)	17.62 g
单件重量 (不含包装)	16.824 g
原产地	DE

STTBS 2,5-PE - 接地端子

3038480

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038480>



技术数据

产品属性

产品类型	接地端子
连接量	4
行数	2

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	0.77 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	2.5 mm²

第一和第二层

注意事项	请注意DIN导轨的载流量。
剥线长度	8 mm ... 10 mm
塞规	A3
连接符合标准	IEC 60947-7-2
刚性导线横截面	0.08 mm² ... 4 mm²
横截面 AWG	28 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.08 mm² ... 2.5 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	28 ... 14 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.14 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.14 mm² ... 2.5 mm²

Ex数据

额定参数 (ATEX/IECEx)

标识	⚡ II 2 G Ex eb IIC Gb
工作温度范围	-60 °C ... 110 °C
Ex认证附件	3038503 D-STTBS 2,5
	1204517 SZF 1-0,6X3,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
输出	(永久)

Ex 连接数据 概述

额定横截面	2.5 mm²
额定接线容量AWG	14

STTBS 2,5-PE - 接地端子



3038480

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038480>

刚性接线容量	0.08 mm² ... 4 mm²
接线容量AWG	28 ... 12
柔性接线容量	0.08 mm² ... 2.5 mm²
接线容量AWG	28 ... 14

尺寸

宽度	5.2 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	78 mm
NS 35/7,5深度	55 mm
NS 35/15深度	62.5 mm

材料规格

颜色	绿黄相间
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

环境和真实条件

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
频谱	2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行
频率	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ 到 $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD等级	$6.12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	已通过测试

STTBS 2,5-PE - 接地端子



3038480

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038480>

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
脉冲波形	半弦
加速度	30g
电击时间	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围 ; 有关最高短期工作温度 , 请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-2
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

STTBS 2,5-PE - 接地端子


3038480

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038480>



图纸

电路图



STTBS 2,5-PE - 接地端子

3038480

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038480>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038480>

CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	-	-	28 - 12	-
使用组 C	-	-	28 - 12	-
使用组 D	-	-	28 - 12	-

CB IECEE-CB方案 认证ID: DE1-62971_M1				
--	--	--	--	--

LR 认证ID: LR21234196TA				
--------------------------	--	--	--	--

ClassNK NK 认证ID: 06ME279				
--------------------------------	--	--	--	--

ABS 认证ID: 21-2158220-PDA				
-----------------------------	--	--	--	--

VDE绘图认证 认证ID: 40010331				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	-	-	-	0.2 - 2.5

cULus认证 认证ID: E60425				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	-	-	28 - 12	-
使用组 C	-	-	28 - 12	-
使用组 D	-	-	28 - 12	-

STTBS 2,5-PE - 接地端子

3038480

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038480>



DNV

认证ID: TAE00001CS



EAC Ex

认证ID: KZ 7500525010101950



IEC Ex

认证ID: IECExPTB07.0024U



ATEX

认证ID: PTB07ATEX1027U



CCC

认证ID: 2020322313000621



UKCA-EX

认证ID: CSAE 22UKEX1141U

STTBS 2,5-PE - 接地端子

3038480

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038480>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250104
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STTBS 2,5-PE - 接地端子

3038480
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038480>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.114千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn