

**81113-TV** **Butée à rouleaux cylindrique**

Butées à rouleaux cyl. 811, à simple effet,
combinaison de K811, GS, WS

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

Cage	TV	Cage plastique en PA66
------	----	------------------------

dimensions principale & données de performance

d	65 mm	Alésage
T	18 mm	Hauteur
C _a	107.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	340.000 N	charge stat. de base, axiale
C _{ua}	34.500 N	Limite à la fatigue, axiale
n _G	3.700 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	1.260 1/min	Vitesse de base
D	90 mm	Diamètre extérieur
≈m	311,56 g	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	87 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _{a max}	67 mm	diamètre maximum épaulement du logement
r _{a max}	1 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

D ₁	67 mm	Alésage rondèle logement
d ₁	90 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

K81113-TV	Cage à rouleaux
GS81113	Rondèle logement
WS81113	Rondèle arbre
LS6590	Rondelle piste

Caractéristiques

-  Effort axial uni directionnel
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert