
# OJ5008

## Barrage photoélectrique émetteur

OJS-OOKG/FO/AS




1 Bouton-poussoir sans fonction

| | | |
|---|---|---|
| **Caractéristiques du produit** | | |
| Type de lumière | | lumière rouge |
| Boîtier | | rectangulaire |
| **Application** | | |
| Principe de fonctionnement | | Barrage photoélectrique |
| **Données électriques** | | |
| Tension d'alimentation | [V] | 10...30 DC |
| Consommation | [mA] | < 19 |
| Classe de protection | | III |
| Protection inversion de polarité | | oui |
| Type de lumière | | lumière rouge |
| Longueur d'onde | [nm] | 660 |
| **Sorties** | | |
| Protection surcharges | | oui |
| **Zone de détection** | | |
| Emetteur / récepteur | | émetteur |

# OJ5008

## Barrage photoélectrique émetteur

OJS-OOKG/FO/AS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Portée | [m] | < 10 | |
| Diamètre max. du spot lumineux | [mm] | 1000 | |
| Dimensions du spot lumineux valables pour | | pour la portée maximale | |
| **Conditions d'utilisation** | | | |
| Température ambiante | [°C] | -25...60 | |
| Indice de protection | | IP 67 | |
| **Tests / homologations** | | | |
| CEM | | EN 60947-5-2 | |
| MTTF | [Années] | 1773 | |
| **Données mécaniques** | | | |
| Poids | [g] | 26,5 | |
| Boîtier | | rectangulaire | |
| Dimensions | [mm] | 35 x 24 x 11 | |
| Matières | | boîtier: ABS; équerre de fixation: zamac; fenêtre LED: SEPS; bouton-poussoir: SEPS | |
| Matière lentille | | verre | |
| Orientation de la lentille | | Détection frontale | |
| **Afficheurs / éléments de service** | | | |
| Indication | | fonctionnement | 1 x LED, vert |
| **Accessoires** | | | |
| Fourniture | | vis de fixation: 2 x (M3 x 16 mm) | |
| | | Equerre clip: 1, E20964 | |
| | | rondelles-ressort: 2 | |
| | | Ecrous: 2 | |
| **Remarques** | | | |
| Remarques | | Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus | |
| Unité d'emballage | | 1 pièces | |

**Raccordement électrique**

Connecteur: 1 x M8; codage: A



# OJ5008

## Barrage photoélectrique émetteur

**OJS-OOKG/FO/AS**

### Raccordement

