

KP ICS25X122 K4 C3 P5 - 薄膜键盘



1215684

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1215684>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

用于ICS25x122的薄膜键盘，自粘式，银传导技术，4个按键，2种颜色，5位连接头，针距：1.0 mm，透明窗口适用于0.96" TFT显示屏



优势

- 壳体系统，用于控制柜内的可视化和操作
- 通过配置工具定制薄膜键盘
- 配套壳体、键盘和显示器
- 使用配置工具定位显示器

商业数据

订货号	1215684
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHAEJ
产品关键代码	ACHAEJ
GTIN	4063151295776
单件重量（含包装）	4.62 g
单件重量（不含包装）	2.04 g
原产地	DE

KP ICS25X122 K4 C3 P5 - 薄膜键盘

1215684

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1215684>



技术数据

产品属性

产品类型	薄膜键盘区
外壳类型	DIN导轨壳体
壳体系列	ICS
产品系列	ICS25
位数	5
针距	1 mm
技术	导电银/石墨(T6/4 Cu/Ag)
按键数量	4 (2 x 2)

尺寸

针距	1 mm
尺寸	22 mm x 103 mm
	11 mm x 22 mm (LCD切口)

材料规格

外壳材料	聚酯
------	----

环境和真实条件

振动测试	
规格	IEC 60068-2-6:2007-12
结果	已通过测试
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz)
加速度	20 m/s ²
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

冲击	
规格	IEC 60068-2-27:2008-02
结果	已通过测试
加速度	150 m/s ²
电击时间	11 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	
规格	VDMA 24364:2018-05
结果	已通过测试

环境条件	
------	--

KP ICS25X122 K4 C3 P5 - 薄膜键盘



1215684

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1215684>

环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 70 °C

安装

安装类型	黏合剂
------	-----

KP ICS25X122 K4 C3 P5 - 薄膜键盘



1215684

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1215684>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

KP ICS25X122 K4 C3 P5 - 薄膜键盘



1215684

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1215684>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn