

Hauptmerkmale

Baureihe	Odace
Baureihe	Odace
Produkt- oder Komponententyp	Audio-/Videobuchse
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Anschlusstyp	HDMI
Stromkreistyp	Video Audio
Farbton	Aluminium
Verpackungstyp	Gruppe

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Steckdosen	1
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: centre plate PBT (Polybutylenterephthalat) GF30: Befestigungsrahmen
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41,7 mm
Einbautiefe	25,7 mm
Produktgewicht	0,059 kg
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...40 °C
Normen	EN 50157 EN 50049
Schutzart (IP)	IP21
Schutzart (IK)	IK04

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	Ja