

FR602 - Veste de travail Modaflake WX3

Collection: WX3

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu extérieur: Modaflake Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone

Emballage extérieur: 16

information produit

Veste de travail FR contemporaine fabriquée à partir de notre tissu non feu intrinsèque Modaflake 280 g. Les caractéristiques de conception innovantes telles que les panneaux extensibles offrent un excellent confort et une grande flexibilité dans les zones de mouvement clés. Les autres caractéristiques clés incluent des composants sans métal, des manches prépliées, une longueur de dos plus longue, des poignets réglables, des logos FR brodés et de multiples poches pour un rangement suffisant.

WX3

Les vêtements de travail techniques extensibles Portwest WX3™ allient confort, polyvalence et esthétique. Les produits sont conçus selon les normes les plus élevées et offrent une solution pour les activités quotidiennes et les environnements de travail. Construit avec des tissus de pointe offrant une résistance supérieure à l'abrasion et un confort exceptionnel tout au long de la journée. Des solutions de conception ingénieuses sur les fixations et les systèmes de poches garantissent un ajustement et une sécurité inégalés.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1,C1,F1)

EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Type PB [6]

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%))



Caractéristiques

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Nombreuses poches très utiles
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture
- couleurs contrastées pour plus de style
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

FR602 - Veste de travail Modaflake WX3

Code Douanier: 6203331000

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/25415-01/E00-00

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR602BKRS	Noir	65.0	45.0	36.0	0.8910	0.1053	5036108368464	25036108857481
FR602BKRM	Noir	65.0	45.0	36.0	0.7220	0.1053	5036108368457	25036108857474
FR602BKRL	Noir	65.0	45.0	36.0	0.6800	0.1053	5036108368440	25036108857467
FR602BKRXL	Noir	65.0	45.0	36.0	1.0330	0.1053	5036108368471	25036108857498
FR602BKRXXL	Noir	65.0	45.0	36.0	1.0630	0.1053	5036108368488	25036108857504
FR602BKRXXXL	Noir	65.0	45.0	36.0	1.1280	0.1053	5036108368495	25036108857511