



IM18-08NPS-ZC1

IM Standard

電感式近接開關

SICK
Sensor Intelligence.



圖示僅供參考



訂購資訊

型號	貨號
IM18-08NPS-ZC1	6011999

其他設備結構與配件 → www.sick.com/IM_Standard

詳細技術資料

特徵

結構型式	圓柱型螺紋結構
外殼結構	標準
螺紋尺寸	M18 x 1
直徑	Ø 18 mm
檢測範圍Sn	8 mm
金屬材質上的安裝	非齊平式
開關頻率	+ 600 Hz
連接類型	M12, 4-Pin公接頭
開關輸出	PNP
輸出功能	常開
電氣規格	DC 3導線
IP等級	IP67 ¹⁾

¹⁾ 按照EN 60529標準。

機械/電氣

電源電壓	10 V DC ... 30 V DC
殘餘漣波	≤ 10 %
電壓降	≤ 1 V ¹⁾
耗電量	20 mA ²⁾
時間延遲	≤ 100 ms
遲滯	2 % ... 10 %
可重複性	≤ 2 % ³⁾ ⁴⁾
溫度漂移 (S _r)	± 10 %
EMC	按照EN 60947-5-2標準

¹⁾ I_a max時。²⁾ 無負載。³⁾ U_b與T_a恒定。⁴⁾ S_r。

持續電流 I_a	$\leq 400 \text{ mA}$
短路保護	✓
極性反向保護	✓
脈衝突波保護	✓
耐衝擊性與耐震性	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
工作環境溫度	-25 °C ... +70 °C
外殼材質	黃銅, 黃銅, 鍍銀
感測面材質	塑膠
外殼長度	64 mm
可用的螺紋長度	40 mm
最大鎖緊扭力	$\leq 30 \text{ Nm}$

1) I_a max時.

2) 無負載.

3) U_b 與 T_a 恒定.

4) S_r .

安全相關參數

MTTF _D	93 年
DC _{avg}	0%

安裝提示


備註	相關圖片請參見“安裝提示”
A	18 mm
B	36 mm
C	18 mm
D	24 mm
E	16 mm
F	64 mm

分類

ECI@ss 5.0	27270101
ECI@ss 5.1.4	27270101
ECI@ss 6.0	27270101
ECI@ss 6.2	27270101
ECI@ss 7.0	27270101
ECI@ss 8.0	27270101
ECI@ss 8.1	27270101
ECI@ss 9.0	27270101
ECI@ss 10.0	27270101
ECI@ss 11.0	27270101
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230



安裝提示

非齊平式內裝




連接示意圖


Cd-007



反應曲線



尺寸圖 (尺寸 (mm))



推薦配件

其他設備結構與配件 → www.sick.com/IM_Standard

	簡要說明	型號	貨號
固定角鋼與安裝板			
	M18感測器的安裝板, 鍍鋅鋼, 無安裝材料	BEF-WG-M18	5321870
	M18感測器的安裝支架, 鍍鋅鋼, 無安裝材料	BEF-WN-M18	5308446

	簡要說明	型號	貨號
夾緊與校準架			
	M18圓形感測器夾緊塊，無固定擋板，玻璃纖維增強塑膠 (PA12)，含安裝材料	BEF-KH-M18	2051481
插頭與電纜線			
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 直式 B接頭: - 電纜線: 無屏蔽	DOS-1204-G	6007302
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 彎角式 B接頭: - 電纜線: 無屏蔽	DOS-1204-W	6007303
	A接頭: 公接頭, M12, 4-Pin, 直式 B接頭: - 電纜線: 無屏蔽	STE-1204-G	6009932
	A接頭: 公接頭, M12, 4-Pin, 彎角式 B接頭: - 電纜線: 無屏蔽	STE-1204-W	6022084
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 直式, A型編碼 B接頭: 開放式電纜線端 電纜線: 感測器/促動器電纜線, PVC, 無屏蔽, 2 m	YF2A14-020VB3XLEAX	2096234
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 直式, A型編碼 B接頭: 開放式電纜線端 電纜線: 感測器/促動器電纜線, PVC, 無屏蔽, 5 m	YF2A14-050VB3XLEAX	2096235
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 彎角式, A型編碼 B接頭: 開放式電纜線端 電纜線: 感測器/促動器電纜線, PVC, 無屏蔽, 2 m	YG2A14-020VB3XLEAX	2095895
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 彎角式, A型編碼 B接頭: 開放式電纜線端 電纜線: 感測器/促動器電纜線, PVC, 無屏蔽, 5 m	YG2A14-050VB3XLEAX	2095897
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 彎角式, A型編碼 B接頭: 開放式電纜線端 電纜線: 感測器/促動器電纜線, PVC, 無屏蔽, 2 m 只適用於PNP感測器	YI2A14-020VB3XLEAX	2096222
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 彎角式, A型編碼 B接頭: 開放式電纜線端 電纜線: 感測器/促動器電纜線, PVC, 無屏蔽, 5 m 只適用於PNP感測器	YI2A14-050VB3XLEAX	2096223

SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - www.sick.com