


# 快插螺纹接头 QS-1/2-10

产品代号: 190646

★ 核心产品范围

外螺纹, 采用外六角形式.

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	9 mm
柱头螺栓上的密封件类型	外表层
装配位置	任意
包装数量	1
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 6 bar
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 14 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水, 按照生产商的声明, 参见 <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
环境温度	-10 ... 80 ° C
海事分类	看证书
产品重量	46 g
气动连接, 气口 1	阳螺纹 R1/2
气动连接, 气口 2	用于气管外径 10 mm
释放环的颜色	蓝色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	黄铜 镀镍
材料信息, 释放环	POM
材料信息, 管密封	NBR
材料信息, 气管固定爪	高合金钢, 耐腐蚀