



Protection chimique

ULTRANE0 339

Contact prolongé (voire immersion) | port continu

Confort et haute protection chimique



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A

EN 388



3121X

EN 374-1



Type A
ABCLMNS

EN 407



X1XXXX

CATÉGORIE 3

Dexterité EN ISO
21420: 5/5



0334

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection thermique

- Isolation thermique du tricot coton pour la manipulation de liquides chauds



Durabilité

- Excellente résistance mécanique et durée de vie supérieure grâce au support textile et à l'épaisseur du gant



Productivité

- Revêtement granité pour une meilleure prise en main des objets humides et glissants



Protection de la peau

- Résistance chimique supérieure contre les bases et acides tels qu'acide fluorhydrique concentré, huiles et graisses grâce à la construction multicouche 100% néoprène



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Industrie du pétrole et du gaz
- Industrie Chimique
- Laboratoire
- Métallurgie

APPLICATIONS

- Prélèvement de produits pétrochimiques chauds
- Travail de résine
- Manipulations sur unités d'alkylation
- Dépollution des sites
- Manutention et transport de produits chimiques
- Traitement de surface des métaux (acides)



Protection chimique

ULTRANE0 339

Contact prolongé (voire immersion) | port continu

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
3 1 2 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion

EN407	DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Résistance aux grosses projections de métal en fusion
	Petites projections de métal fondu
	Résistance à la chaleur radiante
	Résistance à la chaleur convective
	Résistance à la chaleur de contact
	Propagation de flamme

EN ISO 374-1	DANGERS CHIMIQUES
	A: Méthanol
	B: Acétone
	C: Acétonitrile
	J: n-Heptane
	L: Acide sulfurique 96%
	M: Acide nitrique 65%
	N: Acide Acétique 99%
	S: Acide fluorhydrique 40%
TYPE A	

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Granitée
Matière	Polychloroprène
Caractéristique manchette	Bord festonné
Couleur	Noir
Longueur (cm)	36
Epaisseur (mm)	1.35
Tailles	9 10
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	2.9E+11 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.2E+11 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 6 paires/carton
-----------	-----------------------------------

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/12/18/2912
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France