



Protection coupure

KRYTECH 574



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU C



ISO 13997
14,5 N (1427 g)

Dextérité EN ISO
21420: 5/5

CATÉGORIE 3



Protection coupure, confort, grip et étanchéité à l'huile améliorés grâce à la technologie Grip&Proof.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Durabilité

- Excellente résistance à l'abrasion grâce à l'enduction en nitrile.



Productivité

- L'enduction Grip & Proof assure une excellente préhension en environnement huileux. Elle réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité.



Protection de la peau

- Étanche à l'huile, repousse la pénétration de l'huile et réduit le risque de dermatites.



Compatible écrans tactiles

- Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles.



Bénéfices additionnels

- Jauge 21 pour une dextérité supérieure



Protéger l'environnement

- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Logistique
- Métallurgie

APPLICATIONS

- Manipulation et tri de petites pièces coupantes
- Manipulation de pièces mécaniques huilées
- Maintenance
- Fabrication de pompes
- Assemblage automobile
- Laminage, emboutissage
- Usinage de pièces en présence d'huile de coupe
- Assemblage de petites pièces huileuses
- Travaux de maintenance en environnement humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures)
- Montage de précision



Protection coupure

KRYTECH 574

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
4 X 3 1 C	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion

EN407	DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Résistance aux grosses projections de métal en fusion
	Petites projections de métal fondu
	Résistance à la chaleur radiante
	Résistance à la chaleur convective
	Résistance à la chaleur de contact
	Propagation de flamme

	PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES
GR	GR: Tâches de réentrée
ISO 18889	

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	21
Finition extérieure	Enduction complète
Matière	Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir, Bleu
Longueur (cm)	24-29
Tailles	6 7 8 9 10 11

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	12 paires/sachet 48 paires/carton
-----------	--------------------------------------

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/11/24/2729
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France