

产品参数表

规格



collaborative robot, Lexium Cobot,
maximum payload 5kg

LXMRL05S0000

主要信息

产品系列	Lexium Cobot
产品类型	Collaborative robot
maximum payload	5 kg
operating radius	954 mm
positioning accuracy	+/- 0.02 mm
degree of freedom	6
programming	Graphical drag & drop
teach-in device	lpad ios app Android app

补充信息

maximum speed	180°/s joint 1 +/- 360° 180°/s joint 2 -85, +265° 180°/s joint 3 +/- 175° 180°/s joint 4 -85, +265° 180°/s joint 5 +/- 360° 180°/s joint 6 +/- 360°
额定电压	24 V
模拟量输入数量	2
模拟量输入数量	2
模拟量输入数量	2
最大功耗 W	350 W
安装位置	任意位置
螺钉型号	M8

免责声明：本文档不代替或不用于确定用户应使用的产品的适用性或可靠性

符合标准	GB 11291.1:2011 《低压电涌保护器(SPD) 第1部分：低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》 EN/ISO 10218-1:2011 《低压电涌保护器(SPD) 第1部分：低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》 EN 60204-1:2018 EN/ISO 12100:2010 EN/ISO 13849-1:2015 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 《低压电涌保护器(SPD) 第1部分：低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 ISO 14644-1 ISO 9001:2015 UL 1740 ANSI/RIA R15.06 CAN/CSA Z434 NFPA 79 CAN/CSA C22.2 No. 24 REACH RoHS
标识	CE KC TÜV
材◆◆◆	铝
base diameter	158 mm
电缆长度	6 m
净重	23 kg

环境

IP 等级	IP54
运行温度	0...50 °C

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	41.500 cm
包装1：宽度	44.500 cm
包装1：长度	65.000 cm
包装重量	25.478 kg
包装2：包装单位类型	P12
包装2：包装单位数量	4
包装2：高度	105.000 cm
包装2：宽度	80.000 cm
包装2：长度	120.000 cm
包装2：毛重	115.000 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
产品环境概况(PEP)	产品环境文件
Use Better	
材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
Use Again	
重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持

Image of product / Alternate images

Alternative





