

プリント基板用端子台 - SPT-THR 1,5/ 3-H-5,0 P20 R32 - 1823861

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



図は10極仕様

プリント基板用端子台, 定格電流: 13.5 A, 定格電圧: 320 V, ピッチ: 5 mm, 極数: 3, 接続方法: レッグスプリング接続式, 取付け方法: テープ梱包型SMD/THT/THRコンポーネント, 電線/プリント基板の接続方向: 0°, 色: 黒, サンプル値はSAMPLE SPT...に留意されています



基本情報

梱包	250 pc
最低注文数	250 pc
GTIN	 4 046356 814256
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	3.33 g
関税	85369010
生産国	ドイツ
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

寸法

長さ	13.6 mm
ピッチ	5.00 mm
寸法a	10 mm
幅	14 mm
高さ	7.7 mm
はんだピンの長さ	2 mm
ピン寸法	0,7 x 0,3 mm
ピンピッチ	7 mm
穴径	1.1 mm

概要

製品範囲	SPT 1,5/..-H-THR
絶縁材質グループ	IIIa
定格サージ電圧 (III/3)	4 kV

プリント基板用端子台 - SPT-THR 1,5/ 3-H-5,0 P20 R32 - 1823861

技術データ

概要

定格サージ電圧 (III/2)	4 kV
定格サージ電圧 (II/2)	4 kV
定格電圧 (III/3)	250 V
定格電圧 (III/2)	320 V
定格電圧 (II/2)	500 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 I _N	13.5 A
定格電線断面積	1.5 mm ²
絶縁材質	LCP
はんだピン表面	Sn
UL94難燃性クラス	V0
剥き線長さ	8 mm
極数	3

接続データ

最小電線径(単線)	0.2 mm ²
最大電線径(単線)	1.5 mm ²
接最小電線径(撚線)	0.2 mm ²
最大電線径(撚線)	1.5 mm ²
接続電線断面積の最小値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし	0.2 mm ²
接続電線断面積の最大値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし	1.5 mm ²
接続電線断面積の最小値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり	0.2 mm ²
接続電線断面積の最大値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり	0.75 mm ²
最小接続電線サイズAWG	24
最大接続電線サイズAWG	16

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141111
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
----------	----------

プリント基板用端子台 - SPT-THR 1,5/ 3-H-5,0 P20 R32 - 1823861

分類

ETIM

ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

認証

認証

認証

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

防爆認証

提出した認証

認証の詳細


UL Recognized		
	B	D
mm ² /AWG/kcmil	24-16	24-16
標準規格 IN	10 A	10 A
定格電圧UN	300 V	300 V

cUL Recognized		
	B	D
mm ² /AWG/kcmil	24-16	24-16
標準規格 IN	10 A	10 A
定格電圧UN	300 V	300 V

プリント基板用端子台 - SPT-THR 1,5/ 3-H-5,0 P20 R32 - 1823861

認証

EAC

cULus Recognized  US

アクセサリ

アクセサリ

コネクタ

棒端子 - A 0,5 - 8 - 3202481



棒端子, 長さ: 8 mm, 色: 銀

棒端子 - A 0,75- 8 - 3202504



棒端子, 長さ: 8 mm, 色: 銀

棒端子 - A 1 - 8 - 3202517



棒端子, 長さ: 8 mm, 色: 銀

棒端子 - AI 0,25- 8 YE - 3203037



棒端子, スリーブ長: 8 mm, 長さ: 12.5 mm, 色: 黄

プリント基板用端子台 - SPT-THR 1,5/ 3-H-5,0 P20 R32 - 1823861

アクセサリ

棒端子 - AI 0,5 - 8 WH - 3200014



棒端子, スリーブ長: 8 mm, 長さ: 14 mm, 色: 白

棒端子 - AI 0,5 - 8 WH -1000 - 3200881



棒端子, スリーブ長: 8 mm, 長さ: 14 mm, 色: 白

棒端子 - AI 0,75- 8 GY - 3200519



棒端子, スリーブ長: 8 mm, 長さ: 14 mm, 色: 灰

棒端子 - AI 0,75- 8 GY -1000 - 3200894



棒端子, スリーブ長: 8 mm, 長さ: 14 mm, 色: 灰

ドライバ工具

ドライバ - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037



ドライバー、マイナス、VDE絶縁、サイズ: 0.4 x 2.5 x 80 mm、すべり止めグリップ付き

圧着工具

プリント基板用端子台 - SPT-THR 1,5/ 3-H-5,0 P20 R32 - 1823861

アクセサリ


圧着工具 - CRIMPFOX 6 - 1212034



圧着工具、絶縁カラーのないフェールール用 (DIN 46228 Part 1準拠) および絶縁カラーのあるフェールール用 (DIN 46228 Part 4準拠)、0.25~6.0 mm²、側面挿入、台形圧着

図面

穴あけ加工図



外形寸法

