



Pinces manuelles pour sertissage des produits préisolés



1 à 2,5 mm²

- ✓ Sertissage des cosses, clips, embouts et prolongateurs à fenêtre préisolés de 1,0 à 2,5 mm².
- ✓ Corps en aluminium.
- ✓ Démultiplication exceptionnelle.
- ✓ Sertissage de haute qualité par déplacement rectiligne des matrices.
- ✓ Réglage de la hauteur de frettage par excentrique.
- ✓ Crémaillère de sécurité.
- ✓ Butée de positionnement.
- ✓ Repère d'identification des matrices de sertissage : 2 traits.

Livrée en coffret individuel avec notice technique

- ✓ Longueur : 290 mm.
- ✓ Poids : 0,500 kg.

TH 2 : livrée avec butée HD 20 pour cosses, clips et embouts.

Réf.

TH2

SNCF

7-847-7141

TH 2 S : livrée avec butée HF 20 pour cosses, clips, embouts et prolongateurs.

Réf.

TH2S

SNCF

7-847-7141

Équipement complémentaire :

- ✓ PG 2 : pige de contrôle.



Pinces manuelles pour sertissage des produits préisolés



1 à 6 mm²

- ✓ Pinces en acier, pratiques et robustes.
- ✓ Sertissage de haute qualité par déplacement rectiligne des matrices.
- ✓ Réglage de la hauteur du frettage par pion.
- ✓ Crémaillère de sécurité.
- ✓ Livrée avec butée standard réf. ATH 23 pour cosses, clips, embouts et manchons à fenêtre.
- ✓ Repère d'identification des matrices de sertissage : 3 points.

Livrée en coffret individuel avec notice technique

- ✓ Longueur : 330 mm - Poids : 0,905 kg.
- ✓ Couleurs des manches : un jaune et un blanc.

TH 3 : Diamètre maxi sur isolant des conducteurs : 6,8 mm

- ✓ Sertissage des cosses (série 51190) et clips blancs de 1 à 2,5 mm².
- ✓ Sertissage des cosses (série C3P), embouts et clips jaunes de 2,6 à 6 mm².

Réf.

TH3

SNCF

7-847-7142

TH 3-2 : Diamètre maxi sur isolant des conducteurs : 8,8 mm

- ✓ Sertissage des cosses (série 51190) embouts et clips noirs de 1 à 2,5 mm².
- ✓ Sertissage des cosses (série C3P), embouts et clips jaunes rayés noirs de 2,6 à 6 mm².

Réf.

TH3-2

SNCF

7-847-7143 ou 0-391-6837

Équipement complémentaire :

- ✓ PGH 3 : pige de contrôle.

