

Datasheet

4 in 1 screwdriver set

Código RS 573-384



Material:

Acero al cromo-molibdeno-vanadio (s2) para las puntas de extremo doble, mango de acetato de celulosa, acero al carbono para el destornillador para tuercas y el vástago del portapuntas

Acabado:

Acabado arenado para las puntas dobles, eje cromado y mango de acetato rojo

Dureza: Tratamiento térmico para alcanzar una dureza de 55-60 HRC en las puntas dobles

Contenido:

1 destornillador para tuercas de 5/16 pulg. y eje con portapuntas con mango de acetato de color rojo

2 puntas de doble extremo hexagonal de 5/16 pulg. con pasador esférico en el centro para la función de bloqueo Tamaño: punta plana de 9/32 pulg. ×

Phillips n.º 2

Punta plana de 3/16 pulg. × Phillips n.º 1 (longitud total: 75 mm)

Longitud del portapuntas: 115 mm

Diámetro del portapuntas: 11 mm Longitud del mango: 105 mm

Diámetro del mango: 28,5 mm