

# ME 12,5 OT-MKDSO KMGY - 上部壳体

2200713

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200713>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

DIN导轨壳体， 上部壳体，适用于采用螺钉连接的PCB端子， 宽度: 12.6 mm， 高度: 99 mm，  
深度: 45.85 mm， 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)



## 优势

- 免工具安装
- 提供12.5 mm ... 90 mm范围内的各种长度，可模块化扩展
- 阻燃等级V0符合UL 94
- 连接技术多样
- 可以安装在DIN导轨上
- 可选内置式或DIN导轨安装式总线连接器

## 商业数据

|            |               |
|------------|---------------|
| 订货号        | 2200713       |
| 包装单位       | 10 pc         |
| 最小订货量      | 10 pc         |
| 注意         | 定制（不可退回）      |
| 销售关键代码     | ACHAAD        |
| 产品关键代码     | ACHAAD        |
| GTIN       | 4046356658058 |
| 单件重量（含包装）  | 9.32 g        |
| 单件重量（不含包装） | 9.32 g        |
| 原产地        | DE            |

# ME 12,5 OT-MKDSO KMGY - 上部壳体

2200713

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200713>



## 技术数据


### 说明

|      |               |
|------|---------------|
| 组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
|------|---------------|

### 产品属性

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品类型 | 上部壳体                  |
| 外壳类型 | DIN导轨壳体               |
| 壳体系列 | ME                    |
| 产品系列 | ME 12,5..             |
| 最大位数 | 12 (针距: 3.5 mm)       |
|      | 8 (针距: 5 mm)          |
| 行数   | 2                     |
| 型号   | 上部壳体, 适用于采用螺钉连接的PCB端子 |
| 带通风口 | 否                     |

### 尺寸

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸图        |  |
| 宽度         | 12.6 mm                                                                              |
| 高度         | 99 mm                                                                                |
| 深度         | 45.85 mm                                                                             |
| 从底座支承面起的深度 | 38.5 mm                                                                              |

### PCB设计

|        |                   |
|--------|-------------------|
| PCB板厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
|--------|-------------------|

### 材料规格

|                |               |
|----------------|---------------|
| 颜色 (外壳)        | 浅灰 (RAL 7035) |
| 阻燃等级, 符合UL 94  | V0            |
| CTI符合IEC 60112 | 600           |
| 外壳材料           | PA            |
| 表面特性           | 未处理           |

### 环境和真实条件

#### 振动测试

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
|----|-----------------------|

# ME 12,5 OT-MKDSO KMGY - 上部壳体



2200713

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200713>

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 频率      | 10 - 150 - 10 Hz            |
| 扫描速率    | 1倍频程/分钟                     |
| 振幅      | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度     | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz)     |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h                       |
| 测试方向    | X-, Y- 与 Z-轴                |

## 灼热线测试

|      |                        |
|------|------------------------|
| 规格   | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度   | 850 °C                 |
| 暴露时间 | 30 s                   |

## 热稳定性/滚珠测试

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 规格     | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| 温度     | 125 °C                 |
| 测试持续时间 | 1 h                    |
| 力      | 20 N                   |

## 机械强度/滚桶

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 规格   | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| 下降高度 | 50 cm                               |
| 频率   | 10                                  |

## 冲击

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 规格        | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 脉冲波形      | 半弦                     |
| 加速度       | 15g                    |
| 电击时间      | 11 毫秒                  |
| 每个方向的电击次数 | 3                      |
| 测试方向      | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)   |

## 防护等级 (IP代码)

|    |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| 规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
|----|---------------------------------------------------|

## 环境条件

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 要达到的最大IP编码   | IP20                       |
| 环境温度 (运行)    | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
| 环境温度 (存放/运输) | -40 °C ... 55 °C           |
| 环境温度 (组装)    | -5 °C ... 100 °C           |
| 相对湿度 (存放/运输) | 80 %                       |

## PCB数据

|         |                   |
|---------|-------------------|
| PCB支架数量 | 1                 |
| PCB安装类型 | 插槽                |
| PCB厚度   | 1.4 mm ... 1.8 mm |

## 安装

# ME 12,5 OT-MKDSO KMGY - 上部壳体



2200713

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200713>

|      |         |
|------|---------|
| 安装类型 | 与下部壳体锁紧 |
|------|---------|

包装规格

|       |      |
|-------|------|
| 包装类型  | 纸箱包装 |
| 外包装类型 | 纸箱   |

# ME 12,5 OT-MKDSO KMGY - 上部壳体

2200713

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200713>



## 图纸

尺寸图



用于展示产品项目尺寸的示意图。图中并不是所需的产品。详细信息请见“下载”选项卡下的产品图示。

# ME 12,5 OT-MKDSO KMGY - 上部壳体



2200713

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200713>

## 认证

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200713>



UL认证

认证ID: E240868

# ME 12,5 OT-MKDSO KMGY - 上部壳体



2200713

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200713>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190603 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# ME 12,5 OT-MKDSO KMGY - 上部壳体



2200713

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200713>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)