


ST 2,5-PE/L/N - 多层接线端子

3036084

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036084>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



多层接线端子，标称工作电压: 500 V，额定电流: 22 A，连接量: 6，接线方式: 回拉式弹簧连接，第1, 2和第3层，额定接线容量: 2.5 mm²，横截面: 0.08 mm² - 4 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

优势

- PE层和N层的颜色编码有助于进行清晰的电位分配

商业数据

订货号	3036084
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2125
产品关键代码	BE2125
目录页面	页码213 (C-1-2019)
GTIN	4017918876579
单件重量 (含包装)	20.088 g
单件重量 (不含包装)	20 g
原产地	PL

ST 2,5-PE/L/N - 多层接线端子

3036084

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036084>



技术数据

产品属性

产品类型	接地端子
产品系列	ST
连接量	6
行数	3

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	0.77 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	2.5 mm²

第1，2和第3层

注意事项	请注意DIN导轨的载流量。
剥线长度	8 mm ... 10 mm
塞规	A3
连接符合标准	IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2
刚性导线横截面	0.08 mm² ... 4 mm²
横截面 AWG	28 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.08 mm² ... 2.5 mm²
导线横截面，柔性[AWG]	28 ... 14 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	0.14 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.14 mm² ... 2.5 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm²
标称电流	22 A
最大负载电流	28 A (当连接截面积为4 mm²的导线时)
额定电压	500 V
额定横截面	2.5 mm²

尺寸

宽度	5.2 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	99.5 mm
NS 35/7,5深度	58 mm
NS 35/15深度	65.5 mm

材料规格

ST 2,5-PE/L/N - 多层接线端子

3036084

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036084>



颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数（ DIN EN 60216-1（ VDE 0304-21 ） ）	130 °C
绝缘材料相对温度指数（ 电气， UL 746 B ）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

环境和真实条件

环境条件

环境温度（ 运行 ）	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（ 存放/运输 ）	-25 °C ... 60 °C (短期内（ 不超过24 小时 ）， -60 °C到+70 °C)
环境温度（ 组装 ）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（ 执行 ）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（ 运行 ）	20 % ... 90 %
允许湿度（ 存放/运输 ）	30 % ... 70 %

标准和规范


连接符合标准	IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2
--------	-----------------------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

图纸

电路图



ST 2,5-PE/L/N - 多层接线端子

3036084

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036084>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036084>

CSA 认证ID: 158887				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
	300 V	20 A	28 - 12	-
PE连接	-	-	28 - 12	-
使用组 C				
	300 V	20 A	28 - 12	-
PE连接	-	-	28 - 12	-
使用组 D				
	600 V	5 A	28 - 12	-
PE连接	-	-	28 - 12	-

EAC 认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
-----------------------------------	--	--	--	--

cULus认证 认证ID: E60425				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
	300 V	20 A	28 - 12	-
PE连接	-	-	28 - 12	-
使用组 C				
	300 V	20 A	28 - 12	-
PE连接	-	-	28 - 12	-
使用组 F				
	500 V	20 A	28 - 12	-
使用组 D				
PE连接	-	-	28 - 12	-

EAC 认证ID: EACKZ 08593				
--------------------------	--	--	--	--

ST 2,5-PE/L/N - 多层接线端子



3036084

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036084>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250104
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 2,5-PE/L/N - 多层接线端子

3036084

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036084>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.115千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn