





## Données techniques

### 2208SKC3

Roulements à rotule sur billes

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

#### VISUEL(S)



## DEFINITION TECHNIQUE

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Marque                                             | NTN      |
| d - Diamètre Intérieur                             | 40 mm    |
| D - Diamètre Extérieur                             | 80 mm    |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 23 mm    |
| rs - Rayon mini de Raccordement                    | 1,1 mm   |
| Référence du manchon associé                       | H308X    |
| Classe de Jeu Radial                               | C3       |
| Classe de précision                                | P0       |
| Masse                                              | 0,506 kg |

## PERFORMANCE PRODUIT

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| C - Capacité charge dynamique                | 22400000 mN |
| C0 - Capacité Charge Statique                | 7350000 mN  |
| Cu - Charge limite à la fatigue              | 390000 mN   |
| e - Coefficient                              | 0.33        |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale      | 2           |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur     | 1.9         |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur     | 3           |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile   | 54000 °/s   |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 45000 °/s   |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement    | 253,15 °K   |
| Tmax - Température max de Fonctionnement     | 393,15 °K   |

## DIMENSIONS D'INSTALLATION

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 46,5 mm |
|--------------------------------------|---------|



**NTN Europe**

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

## DIMENSIONS D'INSTALLATION

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| <b>da max - Diamètre max épaulement BI</b>                     | 50 mm   |
| <b>db - Diamètre mini Passage Manchon</b>                      | 44 mm   |
| <b>Ce - Longueur mini Passage Manchon</b>                      | 5 mm    |
| <b>Da max - Diamètre max épaulement BE</b>                     | 73,5 mm |
| <b>ra max - Rayon max de raccordement arbre &amp; logement</b> | 1 mm    |

